

# RTU 008 C X MS

Codice articolo: T0050105399



## Benefits

- › Tecnologia Thermal Core patentada: Trasferimento ottimizzato del calore al giunto, temperatura stabile e costante durante tutto il processo di saldatura. Saldatura più rapida ed efficiente per componenti di grandi dimensioni; risultati ottimali per applicazioni gravose.
- › Norma MIL-SPEC / IPC: Riduce il rischio di danni a micro componenti e pezzi delicati. Eliminazione delle rilavorazioni, riduzione del costo totale di proprietà gestione.
- › Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, eccellente trasferimento di calore. Nessun tempo di inattività, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- › Design punta-impugnatura brevettato: L'unica punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- › Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.



### Technical Data

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Forma della punta    | Conical bent |
| Tipo di punta        | MS           |
| Larghezza in mm      | 0.8          |
| Larghezza in pollici | 0.031        |
| Spessore in mm       | ---          |
| Spessore in pollici  | ---          |
| Lunghezza mm         | 39.2         |
| Lunghezza pollici    | 1.543        |
| Potenza              | 150 W        |
| Unità d'imballaggio  | 1            |