


RTU 016 C X MS

Codice articolo: T0050105499



Benefits

- › Tecnologia brevettata Thermal Core: Trasferimento ottimizzato del calore al giunto, temperatura stabile e costante durante tutto il processo di saldatura. Saldatura più rapida ed efficiente per componenti di grandi dimensioni; risultati ottimali per applicazioni gravose.
- › Norma MIL-SPEC / IPC: Riduce il rischio di danni a micro componenti e pezzi delicati. Eliminazione delle rilavorazioni, riduzione del costo totale di proprietà gestione.
- › Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, eccellente trasferimento di calore. Nessun tempo di inattività, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- › Design punta-impugnatura brevettato: L'unica punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- › Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.



Technical Data

Forma della punta	Conical bent
Tipo di punta	MS
Larghezza in mm	1.6
Larghezza in pollici	0.063
Spessore in mm	---
Spessore in pollici	---
Lunghezza mm	39.3
Lunghezza pollici	1.547
Potenza	150 W
Unità d'imballaggio	1