


RTU 076 S MS

Codice articolo: T0050106399



Benefits

- Tecnologia brevettata Thermal Core: Trasferimento ottimizzato del calore al giunto, temperatura stabile e costante durante tutto il processo di saldatura. Saldatura più rapida ed efficiente per componenti di grandi dimensioni; risultati ottimali per applicazioni gravose.
- Norma MIL-SPEC / IPC: Riduce il rischio di danni a micro componenti e pezzi delicati. Eliminazione delle rilavorazioni, riduzione del costo totale di proprietà gestione.
- Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, eccellente trasferimento di calore. Nessun tempo di inattività, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- Design punta-impugnatura brevettato: L'unica punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.



Technical Data

Forma della punta	Forma a scalpello
Tipo di punta	MS
Larghezza in mm	7.6
Larghezza in pollici	0.299
Spessore in mm	1.5
Spessore in pollici	0.059
Lunghezza mm	28
Lunghezza pollici	1.102
Potenza	150 W
Unità d'imballaggio	1