


INSTALLATION INSTRUCTION

LED FLOODLIGHT WITH PIR SENSOR

VT-10-S, VT-20-S, VT-30-S, VT-50-S



TECHNICAL DATA:

Power Source:	AC: 220-240V, 50Hz
Ambient Light:	5-2000LUX (Adjustable)
Time-Delay:	Min: 12sec±3sec, Max: 6min±2min
Rated Load:	Max 200W (220V/AC)
Detection Distance:	2-8m (<24°C)
Detection Range:	120°
Working Temperature:	-20~+40°C
Working Humidity:	<93%RH
Installing Height:	1.8m~2.5m



FUNCTION

Can identify day and night(with manual override function) : The consumer can adjust work ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 5LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.

SENS adjustable: It can be adjusted according to using location; low sensitivity with 2m for detection distance; High sensitivity with 8m, it fits for large room.

Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals after the first induction, it will compute time once more on the basic of the first time-delay rest. Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 12s. The maximum is 6 min.


TEST

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum. Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum. Turn the LUX knob clockwise on the maximum(sun).
- When you switch on the power, the light will be on at once, and 5-30 seconds later will be off automatically. Then if the light receives induction signal, it can work normally.
- After 10sec of the first detection, the light could work again. If there is no induction signal, the load should be stopped working within 10sec.
- Slide LUX knob, if it is adjusted to 5 LUX, the inductor load should not work after load stops working. Under no induction signal condition, the load should stop working within 10sec.


Note: when testing in daylight, please slide LUX knob to, otherwise the sensor light could not work!

- The unrest objects can't be regarded the installation basis-face.
- In front of the detection window there shouldn't be hinder or unrest objects effecting detection.

INSTALLATION DIAGRAM:



INSTALLATION DIAGRAM:



V-TAC®

INNOVATIVE LED LIGHTING

EN INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

INSTALLATION INSTRUCTION

(refer to the diagrams)

- Switch off the power.
- Remove the screw which is for mounting the bracket for the fixture. Remove the bracket.
- Mark the hole position for fixing bracket to wall. Drill the wall at the marked positions (screw not supplied).
- Mount the bracket back to the fixture. Adjust the floodlight to desired position and tighten the screw of fixing bracket.
- Connect your mains cable with input lead of our product through the waterproof junction box.
- Open the power to make sure if the product can be lightened up. Adjust the irradiation angle according to the condition of usage.

FR INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux.

La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convénables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

(se référer aux schémas)

- Éteignez le courant.
- Retirez la vis servant à monter le support pour la fixation. Retirez le support.
- Marquez la position du trou de fixation du support sur le mur. Perce le mur aux emplacements marqués (vis non fournies).
- Remontez le support sur la fixation. Réglez le projecteur à la position souhaitée et serrez la vis du support de fixation.
- Connectez votre câble d'alimentation avec le fil d'entrée de notre produit à travers la boîte à bornes étanche.
- Ouvrez l'alimentation pour vous assurer que le produit peut être éclairé. Ajustez l'angle d'irradiation en fonction des conditions d'utilisation.

DE ENFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC LED-Produkt ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Die Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von 10-12 Stunden pro Tag geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

Installationsanforderungen/ Anleitung

(Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Diagrammen)

- Schalten Sie die Stromquelle aus.
- Entfernen Sie die Schraube zum Anbau der Installationsklemme. Entfernen Sie die Klemme.
- Markieren Sie die Schraubenpositionen zur Festigung der Klemme auf die Wand. Bohren Sie Löcher an den angegebenen Stellen in die Wand (Schrauben nicht mitgeliefert).
- Montieren Sie die Klemme in die Beleuchtungsarmatur zurück. Stellen Sie die Ausrichtung des Scheinwerfers auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die Schraube der Installationsklemme an.
- Verbinden Sie Ihr Netzkabel mit der Zuleitung unseres Produkts mittels der wasserdichten Anschlussdose.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein um zu prüfen ob das Produkt leuchten kann. Stellen Sie den Einstellungswinkel nach den jeweiligen Verwendungsbedingungen ein.

BG ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте светодиодния продукт на Ви-Так (V-TAC). Ви-Так ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин.

Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или неабночно износване. Дружеството не прераства гаранция срещу щети по кокамот и де повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до отменяване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

(моля погледете се на диаграмите)

- Изключване на захранването.
- Отстранете винта, който е за монтиране на скобата за прикрепяне. Отстранете скобата.
- Маркирайте позицията на отвора за прикрепяне на скобата към стената. Пробийте стената на маркираните позиции (винтовете не са доставени).
- Монтирайте скобата обратно към прикрепяне. Регулирайте проектора в желаната позиция и затегнете винта на фиксиращата скоба.
- Свържете вашия кабел на захранване с входящия захранване на нашия продукт през водостойчивата разпределителна кутия.
- Отворете захранването за да се уверите, че продуктът може да бъде осветен. Регулирайте ъгъла на осветяване съгласно условията на използване.

HRV UVOĐ I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili svjetiljku tvrtke Vi-Tac (V-TAC). Vi-Tec (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoći na najbolji način.

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štete, nastale nepravilnom ugradnjom ili neobičnim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo koji površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno gdi ste ovaj jamstvo nevažeće. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

UPUTE ZA UGRADNJU

(molimo, pogledajte grafikon)

- Isključivanje napajanja.
- Uklonite vijak, koji je namijenjen za postavljanje držača za pričvršćivanje. Skinite držač.
- Označite mjesto rupe za pričvršćivanje držača na zid. Probušite rupu u zidu na označenom mjestu (vijci nisu isporučeni).
- Montirajte držač natrag na mjesto. Podestite reflektor u željeni položaj i zategnite vijak držača za pričvršćivanje.
- Spojite vaš kabel za napajanje sa ulaznim napajanjem našeg proizvoda preko vodonepropusnog prekidača.
- Otvorite napajanje, kako biste provjerili dali se proizvod može osvijetliti. Posedite kut osvijetljenja u skladu s uvjetima uporabe.

PT INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servi-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível.

A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

(por favor, consulte os diagramas)

- Desligamento da alimentação.
- Remova o parafuso para a montagem da braçadeira de fixação. Remova a braçadeira.
- Marque a posição do furo para prender a braçadeira na parede. Perfure a parede nas posições marcadas (os parafusos não são entregues).
- Aperte novamente a braçadeira ao suporte. Aperte o projetor para a posição desejada e aperte o parafuso a braçadeira de fixação.
- Ligue o seu cabo de alimentação na alimentação de entrada do seu produto através da caixa distribuidora resistente à água.
- Abra a alimentação para se assegurar que o produto pode ser iluminado. Ajuste o ângulo de iluminação de acordo com as condições de utilização.

HU BEVEZETÉS É GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el azeket az utasításokat és ővja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők készítettek és készek a legjobb szolgálatra.

A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 óráig napi üzemeletésre alkalmasak. A termék napi 24 óráos felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FELSZERELÉSI UTASÍTÁS

(lásd az ábrákat)

- Kacsolja ki a tápellátást.
- Távolítsa el a rögzítő csavart, ami szükséges a kapocs szereléséhez. Távolítsa el a kapcsot.
- Jelölje meg a furat helyét, ami szükséges a kapocs rögzítéséhez a falhoz. Fúrja meg a falon a megfelelő helyeken (a csavar nem tartozék).
- Szerelje vissza a kapcsot az egységre. Állítsa a reflektorfényt a kívánt helyzetbe, és húzza meg a rögzítő elem csavarját.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a termék bemeneti vezetékéhez vizálód csatlakozó dobozon keresztül.
- Nyissa ki a tápellátást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék világítva lesz. Állítsa be a besugárzási szöveget a használati feltételeknek megfelelően.

IT INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale dal chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirlo nel miglior modo possibile.

La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'uso anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

(si prega di fare riferimento agli schemi)

- Disinserite l'alimentazione elettrica.
- Rimuovere la vite che serve per il montaggio della staffa di fissaggio. Rimuovere la staffa.
- Segnare la posizione del foro per il fissaggio della staffa alla parete. Forare il muro nelle posizioni contrassegnate (vite non fornita).
- Rimontare la staffa al dispositivo. Regolare il proiettore nella posizione desiderata e serrare la vite della staffa di fissaggio.
- Collegare il cavo di alimentazione con il cavo di ingresso del nostro prodotto mediante la scatola di distribuzione impermeabile.
- Inserire l'alimentazione elettrica per assicurare che il prodotto possa essere illuminato. Regolare l'angolo di illuminazione in base alle condizioni di utilizzo.

RO INTRODUCERE, GARANȚIA

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de iluminat cu diodă al V-TAC. V-TAC vă va fi de mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le rețineți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Acesta sunt firme instruite și întotdeauna sunt disponibili la vă servescă în modul cel mai bun posibil.

Garantia este valabilă pe o termen de 5 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe indiferent de tipul acestora, care se datorasează îndepărtării sau montării incorrecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

(vă rugăm să consultați diagramele)

- Deconectarea alimentării cu electricitate.
- Îndepărtați șurubul cu ajutorul căruia se va monta scoaba de fixare. Îndepărtați și scoaba.
- Marcați poziția orificiului de care aveți nevoie pentru prinderea scoabei de perete. Glăuiți peretele în poziția marcată (șurubul furnizat nu cuprinde șuruburi).
- Montați inapoi scoaba la dispozitivul de fixare. Reglați proiectorul în poziția dorită și strângeți bine șurubul pe scoaba de fixare.
- Conectați cablul de alimentare la conectorul de intrare pentru iluminarea produsului prin intermediul cutiei de distribuție care este impermeabilă.
- Deschideți alimentarea ca să vă asigurați că produsul poate fi luminat. Reglați unghiul de iluminare în funcție de condițiile de utilizare.

GR ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το φωτιστικό προϊόν της Bi-TAK (V-TAC). Η Bi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα ή απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγγεγραμμένο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύθηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν ενοχιώζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή συντήρησης. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτε υλικό εξαιτίας της λάθος σπομάρκησης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο το ελαττωμάτα της παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

(μπορείτε να επικοινωνήσετε στα διαγράμματα)

- Διακοπή του ρεύματος.
- Αφαιρέστε τη βίδα, η οποία είναι προσαρμοσμένη για συναρμογή του συνδετήρα στηρίξης. Αφαιρέστε το συνδετήρα.
- Σημειώστε τη θέση του αναλυμένου στήριξης του συνδετήρα στον τοίχο. Τρυπήστε τον τοίχο στις θέσεις, που έχουν σημειωθεί (ο βίδες δεν παραδίδονται).
- Τοποθετήστε το συνδετήρα πίσω στη στήριξη. Ρυθμίστε τον προβολέα στην επιθυμητή θέση και σφίξτε το συνδετήρα στερεώσης.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με την εισερχόμενη τροφοδοσία του προϊόντος μας μέσω του διόδρου κατωφύλι διασύνδεσης.
- Ανοίξτε την τροφοδοσία για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν μπορεί να φωτιστεί. Ρυθμίστε τη γωνία φωτισμού σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

PO WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakies pytania, proszę skontaktować się z naszym przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

Gwarancja ważna jest 5 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub demontażu. Łacny czas świecenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

INSTRUKCJA INSTALACJI

(Patrz schemat)

- Wyłączyć zasilanie sieciowe.
- Odkręcić śrubę, która służy do zamocowania wspornika. Usun' wspornik.
- Zaznaczyć miejsce otworu do zamocowania wspornika o ściany. Wywiercić ścianę w zaznaczonych miejscach (śruby nie są zawarte w zestawie).
- Zamontować wspornik z powrotem do urządzenia. Ustawić reflektor w zdanym połozeniu i dokręcić śrubę wspornika mocującą.
- Podłączyć kabel sieciowy z przewodem wejściowym naszego produktu przez wodoodporną skrzynkę rozdzielczą.
- Otworzyć zasilanie, aby upewnić się, że produkt może działać. Dostosować kąt oświetlenia zgodnie z warunkami użytkowania.

SP INTRODUCTION & GARANTIE

La agradecemos que ha elegido y adquirido la bombilla de diodos emisores de luz de V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible.

La garantía tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inusual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unos 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

(Rogamos, referirse a los diagramas)

- Apague la alimentación.
- Quite el tornillo destinado a montar el soporte al accesorio. Retire el soporte.
- Marque la posición del orificio para fijar el soporte en la pared. Perfore la pared en las posiciones marcadas (tornillos no incluidos).
- Monte el soporte de nuevo en el accesorio de fijación. Ajuste el reflector a la posición deseada y apriete el tornillo del soporte de fijación.
- Conecte nuestro cable de alimentación con el cable de entrada de nuestro producto a través de la caja impermeable de conexiones.
- Abra la alimentación para asegurarse de que el producto se pueda iluminar. Ajuste el ángulo de iluminación de acuerdo con las condiciones de uso.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu

For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers. V-TAC EUROPE LTD Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 98