

Transformateur de commande et de sécurité STEU 63/48



Photo de la ref. STEU 160/23

Avantages

Tension d'entrée 230 V et 400 V

Courant d'appel réduit

Puissance élevée par volume à l'aide d'une construction compacte

Prises côté primaire jusqu'à ± 15 V permettant l'adaptation de la tension

Très bonne protection contre la corrosion et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide

Durée de câblage réduite grâce aux bornes à ressort

Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3

Fixation simplifiée à l'aide d'une semelle métallique robuste munie d'orifices oblongs

Jusqu'à 250 VA avec semelle combinée pour un montage à vis et par rail DIN


Applications

Comme un transformateur de commande pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Comme un transformateur de séparation des circuits pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Comme un transformateur de sécurité pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Schéma de principe



Normes

Transformateur de commande
selon: VDE 0570 partie 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
transformateur de sécurité
selon: VDE 0570 partie 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Certifications



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Transformateur de commande et de sécurité STEU 63/48

Type	STEU 63/48
données électriques	
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	230/400 V CA
Entrée aux prises	±15 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Données sortie	
Tension de sortie nominale	2 x 24 V CA
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1)	63 VA
Puissance nominale VDE (KB cos phi=0,5)	175 VA
Tension à vide (env. facteur x)	1,10
Degré d'efficacité	86,0 %
Normes	
Classification	Transformateur de commande et de sécurité
Admission	
Agréments	cURus, EAC
Environnement	
Température ambiante max.	40 °C
Méthode de refroidissement	refroidissement naturel
Sécurité et protection	
Type	Ouvert
Classe du système d'isolation	VDE=B, UL=class 130
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	I
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Protection aux courts-circuits et protection aux surcharge*	
Plage de paramètres 230 ±15 V CA	0,25 - 0,40 A
Valeurs de paramètres 230 ±15 V CA	0,35 A
Plage de paramètres 400 ±15 Vac	0,16 - 0,25 A
Valeurs de paramètres 400 ±15 V CA	0,20 A
Données de commandes	
Numéro de commande	STEU 63/48

Type	STEU 63/48
données mécaniques	
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	base de fixation combinée
Terminaux	Borne à ressort, PE 6,3 x 0,8
Vis de fixation	M4
Dimensions et poids	
Poids	1,3 kg

