

# Comparteurs mécaniques

## Série 2

Caractéristiques	2044SB	2045SB	2046SB-09	2046SB-15	2046SB/SYB	2047SB
Lecture continue	●	●	●	●	●	●
Lecture 2 côtés	●	●	●	●	●	●
Antichoc			●	●	●	●
Faible force de mesure				●	●	●
Monté sur rubis				●	●	●

### Caractéristiques techniques

Précision : Norme constructeur

Les accessoires sont présentés aux pages 195 à 197.

Touches spéciales : voir pages 198 et 199

Canon renforcé pour éviter un blocage de la crémaillère



2046SB  
2046SB-09  
2046SB-15




2046SYB



2044SB



2045SB



2047SB

### Suffixe «B» = sans patte

Tous les comparateurs sont également disponibles avec un dos avec patte : retirer le suffixe B à la référence. Exemple : 2113S-10

Capacité	Graduation	Réf.	Lecture	1 tour de cadran	Précision	Répétabilité	Force de mesure max.	Poids	Nota
mm	mm			mm	$\mu\text{m}$	$\mu\text{m}$	N	g	
5	0,01	2044SB	0-100 (100-0)	1	$\pm 12$	5	1,4	136	
5	0,01	2045SB	0-50-0	1	$\pm 12$	5	1,4	136	
10	0,01	2046SB-09	0-100 (100-0)	1	$\pm 15$	5	1,4	137	
10	0,01	2046SB-15	0-100 (100-0)	1	$\pm 13$	5	0,8	136	
10	0,01	2046SB	0-100 (100-0)	1	$\pm 13$	5	1,4	135	
10	0,01	2046SYB	0-100 (100-0)	1	$\pm 13$	5	1,4	135	
10	0,01	2047SB	0-50-0	1	$\pm 13$	5	1,4	135	

### Accessoire de rechange

Réf 901312 Touche standard

