

64 62 120

Alicate de corte frontal para electrónica



- Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión
- Articulación machihembrada precisa
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza min. de los filos 56 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
 - Tipo: Alicata de corte oblicuo, mini-cuchilla con bisel pequeño, $\alpha = 65^\circ$

Núm. de artículo	64 62 120	<input checked="" type="checkbox"/>
EAN	4003773046998	64 62 120
Cabeza	pulido espejo	
Mangos	con fundas en dos componentes	
Tipo	6	
Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø mm	0,6	
B mm	18,5	
D mm	6,0	
C mm	5,0	
A mm	9,5	
Dimensiones del ángulo °	65	
Longitud mm	120	
Peso neto g	70	

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

