

Information produit

97 52 35

KNIPEX PreciForce®

Pince à sertir

- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
- Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	97 52 35
EAN	4003773051886
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	494 g
Dimensions	220 x 60 x 31 mm
Reach	oui
RohS	non

Attributs techniques

Application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteurs 4,8 + 6,3 mm)
Capacité Millimètre carré	0,5 — 6,0 mm ²
nombre de positions de sertissage	3
AWG	20 — 10

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Pièces de rechange

97 59 20	Ressort de traction pour 97 52 XX, petit
97 59 21	Ressort de traction pour 97 52 XX, grand
97 59 20	Ressort de traction pour 97 52 XX, petit
97 59 21	Ressort de traction pour 97 52 XX, grand

Sous réserve de toute modification technique et erreur.