

Information produit

97 53 08

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble

Introduction frontale



- Sertissage de 0,08 à 10,0 mm² dans un seul profil
- Introduction latérale parallèle d'embouts jusqu'à 2,5 mm²
- Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12
- Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
- Ajustage automatique à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation du mauvais profil
- Introduction frontale des embouts dans la pince
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
- Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	97 53 08
EAN	4003773040187
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	477 g
Dimensions	190 x 75 x 20 mm
Reach	oui
RohS	non

Attributs techniques

Application	embouts de câble
Capacité Millimètre carré	0,08 — 10 mm ²
nombre de positions de sertissage	1
AWG	28 — 8

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Pièces de rechange

97 59 30	Ressort de traction pour 97 53 4/5/8/9/14, mince (Poignée)
97 59 31	Ressort de traction pour 97 53 4/5/8/9/14, épais (Tête)
97 59 32	Circlips pour modèle 97 53 pour 97 53 XX,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



97 53 08: Accès latéral parallèle des embouts de câble jusqu'à 2,5 mm² - ex. dans des endroits exigus



Introduction frontale des embouts de câble, par ex., dans des armoires de commande



Pince de sertissage carré