

Información sobre productos

97 52 06

Alicate para crimpar terminales

También para trabajar a dos manos



- Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras
- Reduce hasta un 30% el esfuerzo necesario, en comparación a los alicates para crimpar convencionales, gracias a la optimización de su acción palanca
- Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Manejo con dos manos para un crimpado más fácil en terminales de gran diámetro
- Fácil manejo como resultado de un buen centro de gravedad, cabeza angulada y forma de los mangos ergonómicos
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 52 06
EAN	4003773025474
Alicate	bruñido
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas de plástico antideslizantes
Peso	565 g
Dimensiones	250 x 70 x 25 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Terminales, conectores faston + conectores de enchufe aislados
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 6 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	20 — 10

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Piezas de recambio

97 59 20	Muelle de tensión para 97 52 XX, pequeño
97 59 21	Muelle de tensión para 97 52 XX, grande
97 59 20	Muelle de tensión para 97 52 XX, pequeño
97 59 21	Muelle de tensión para 97 52 XX, grande

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Tercer paso: cuando se necesita mayor fuerza, tanto como e.j.: terminales aislados 6,0 mm², la operación es posible realizarla con las dos manos debido a la longitud de los mangos



Segundo paso: ahora usar toda la mano para el resto del proceso de crimpado



Primer paso: mover el mango con dos dedos hasta que ambas bocas toquen el conector para ser crimpado