


Produktinformation

12 49 23

Reserve-længdeanslag til 12 42 / 52 195



- Afisolering uden efterjustering fra 0,03 til 10,0 mm²
- Dybtliggende trådklipper
- Universel knivgeometri - robust og langlivet
- Dybtliggende trådklipper
- Fuldt automatisk tilpasning til en-, fler- og fintrådede ledere i hele kapacitetsområdet fra 0,03 til 10,0 mm² med standardisolering
- Manuel finjustering ikke nødvendig
- Ingen beskadigelse af lederne
- Klemmekæberne af stål holder kablet skridsikkert fast uden at beskadige den resterende isolering.
- Med dybtliggende trådsaks til Cu- og Al-ledere, flertrådet op til 10 mm² og entrådet op til 6 mm²
- Særligt letgående mekanik og særdeles lav vægt
- Knivblok og længdeanslag kan udskiftes
- Greb med blød kunststof-zone for sikkert hold
- Hus: kunststof, glasfiberarmeret
- Kniv: special-værktøjsstål, oliehardt

Artikel-nr.	12 49 23
EAN	4003773057604
vægt	46 g
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Forbehold mod tekniske ændring og fejl