

71 32 200

KNIPEX CoBolt® Tronchesi a doppia leva



- Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini
 - Forma: l'incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore sezione, p. es. per pannellature sospese
- In aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro
- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm

60 % minor sforzo rispetto ai tradizionali tronchesi con tagliente laterale

Il geniale meccanismo di trasmissione garantisce un rapporto di leva estremamente vantaggioso con un attrito minimo. Le forze di taglio è pari a 30 volte la forza manuale applicata.

Art. No.	71 32 200
EAN	4003773066880
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata
Forma	3
Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm	5,2
Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm	4,0
Valori di taglio filo armonico (diametro) Ø mm	3,6
Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm	6,0
Lunghezza mm	200
Peso netto g	370



71 31/32/41 200:
L'incavo del tagliente presso l'articolazione permette di serrare i fili di maggior spessore in una efficace posizione di taglio (rapporto di trasmissione ottimizzato). Niente più riposizionamento come solitamente necessario con i tronchesi a doppia leva.



71 01/02/12 200 e 71 31/32 200



Molla di apertura e blocco di trasporto

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

