

# 49 21 A01

## Precisie-borgveertang voor buitenringen op assen



- Met ingezette punten voor veilig werken
- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
  - Type: DIN 5254 B; 90° gebogen punten



### Topkwaliteit

Eenvoudige en veilige montage: geklonken en geperste punten van speciaal veredeld verenstaal bieden veel bescherming tegen overbelasting. Grote contactvlakken bij de punten verminderen het risico op wegspringen.


### Precisie en levensduur

Voor de punten wordt een speciaal veredeld verenstaal zonder groeven gebruikt. Hierdoor zijn de punten dynamisch en statisch hoger belastbaar. De punten zijn bij eenmalige overbelasting 30 % stabielier t.o.v. gewone borgveertangen, bij gelijktijdig bereik tijdens de montage. Bij dynamische belasting houden de punten tot 10 keer langer. Bij de precisie-borgveertangen worden de punten geklonken. De punten gaan niet verloren!

### KNIPEX borgveertangen met uitrekbeveiliging

Speciaal volgens de normen voor het monteren van borgringen in één industriële seriematige productie. Juist producenten van gevoelige, veiligheids gerelateerde bouwonderdelen (zoals remmen of aandrijvingen) zijn zeer scherp op de normen van DIN 471 en 472. Hier wordt het monteren van de ring met behulp van de tang met uitrekbeveiliging vereist. De KNIPEX borgveertangen met spreidbegrenzing voldoen aan deze eisen en hebben daardoor een langere levensduur.

Artikel-nr.	49 21 A01
EAN	4003773048817
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
Type	2
Capaciteit voor asgatdiameter Ø mm	3 - 10
Punten (diameter) Ø mm	0,9
Lengte mm	130
Gewicht netto g	100



Geklonken

Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan niet vuil worden of verloren gaan

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

