

Broszura informacyjna

95 32 315 A

Nożyce do kabli

(z mechanizmem zapadkowym)

Do kabli zbrojonych drutem stalowym (SWA)



- Przecinają kable zbrojone drutem stalowym o średnicy do 45 mm / 380 mm² (np. 4 x 95 mm²) przy pomocy jednej lub dwóch rąk
- Proste w obsłudze dzięki niewielkiej masie (800 g) i zwartej konstrukcji (długość 315 mm) – mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępie
- Ostrza precyzyjnie szlifowane i hartowane indukcyjnie umożliwiają czyste cięcie bez deformowania krawędzi
- Innowacyjny trójstopniowy mechanizm zapadkowy o wysokim przełożeniu
- Z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia
- Nieodpowiednie do cięcia kabli ACSR oraz lin stalowych!
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo

Nr art.	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Szczypce	lakierowana w kolorze czarnym
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	945 g
Wymiary	315 x 200 x 30 mm

Technische Attribute

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	380 mm ²
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 45 mm
MCM	750

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002
UNSPSC 13.1	23241616

95 39 315 A01	Zestaw naprawczy noża ruchomego do 95 32 315 A i 95 36 315 A
95 39 315 A02	Zestaw naprawczy noża stałego do 95 32 315 A oraz 95 36 315 A

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Precyzyjnie frezowana i hartowana indukcyjnie krawędź tnąca