

# 97 78 180 T

## Presstang for endehylser med verktøysikring



- For pressing av endehylser DIN 46228 del 1 + 4 i området 0,25 til 16,0 mm<sup>2</sup>
- Forbedret utveksling for 30 % lettere press
- Lett og slank konstruksjon
- Press i markerte halvrundprofiler for sikker forbindelse mellom hylse og leder
- 9 spesielt dype profiler med koniske sideflater
- Spesial-verktøystål, smidd, oljeherdet
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring



<b>Artikkel-nr.</b>	97 78 180 T
<b>EAN</b>	4003773081531
<b>Hode</b>	polert
<b>Grep</b>	isolert med flerkomponent-hylster, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrt sikring
<b>Isolasjonsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>AWG</b>	23 - 5
<b>Kapasitet kvadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 16,0
<b>Anvendelse</b>	Endehylser
<b>Antall crimp-posisjoner</b>	9
<b>Lengde mm</b>	180
<b>Vekt netto g</b>	254



Tekniske endringer og feil forbeholdes