

Part Number:0022112022

Status:Active

Overview:KK® Interconnect System - Molex

Description:KK 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Gold (Au) Plating

Documents:

3Dモデル

梱包仕様書 PK-6373-001-000 (PDF)

図面 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

製品仕様書 PS-10-07-001 (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
一般用途概要製品名UPC	
Signal, 電線対基板	
KK® Interconnect System - Molex	
KK 254	
800753592551	
機械的性能/材質	
分離型	無
極数 (実装)	2
極数 (最大)	2
色 - 樹脂部	Natural (White)
耐久挿抜回数	50
活線挿抜対応	無
難燃性	94V-0
Glow-Wire Capable	無
嵌合ガイド	無
嵌合ロック	有
材質 - 金属部	黄銅
材質 - 嵌合部メッキ	金
材質 - 樹脂部	ナイロン
Net Weight	0.218/g
列数	1
実装形態	ストレート
基板テール長	3.56mm
位置決め	無
基板保持	無
推奨基板厚	1.60mm
梱包形態	ポリ袋
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	2.54mm
ピッチ - 実装部	2.54mm
嵌合極性	有
基板極性	無
シュラウド	部分的
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
使用温度範囲	See Product Specification
実装スタイル	スルーホール
電气的性能	
最大定格電流	4.0A
最大定格電圧	500V
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -

ED/61/2018 (27 June

2018)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit

Contact US

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

6373 Series

Mates With

2695 , 6471 , 7880 , 4455 , 7720

Lead-free	Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature		001
Process Temperature max. C		235
参考情報		
Engineering Number		A-6373-02A241
図面・仕様書情報		
梱包仕様書		PK-6373-001-000
製品仕様書		PS-10-07-001
製品図面		SD-6373-001-000, SD-6373-001-002

This document was generated on 10/01/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION