


Produktname | *Product name*: HD70B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0260
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2018-267
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 2018-07-31

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	2018-08-08	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V26

Zeichnung der Kopflampe / Drawing of the head light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Kopflampe / Technical data of the head light:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	1x 3 W LED			Main LED illuminant:	1x 3 W LED		
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	2x 0.192W LEDs			Additional LED illuminant:	2x 0.192W LEDs		
Optisches System der Leuchtmittel:	Reflektoren			Optical system of the illuminants:	Reflectors		
Tasterfunktion:	Kurz drücken: 1. Haupt-LED an (25%) 2. Haupt-LED an (100%) 3. LED aus			Button function:	Short press: 1. Main LED on (25%) 2. Main LED on (100%) 3. LED off		
	Lang drücken: Zusatz-LEDs an; Kurz drücken: LEDs aus				Long press: Additional LEDs on; Short press: LEDs off		
Leuchtmittel:	Haupt-LED:		Zusatz-LEDs:	Illuminant:	Main LED		Additional LEDs:
LED Leistung:	100%	25%	-	LED power:	100%	25%	-
Lichtstrom: [Lumen] (ca.)	65 lm	16 lm	12 lm	Luminous flux (light output): [Lumen] (approx.)	65 lm	16 lm	12 lm
Leuchtdauer: (ca.)	4 h 30 min	36 h	13 h	Run time: (approx.)	4 h 30 min	36 h	13 h
Leuchtweite: (ca.)	80 m	40 m	10 m	Beam distance: (approx.)	80 m	40 m	10 m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] (ca.) (Abstand: 1 m)	1600 lx	415 lx	26 lx	Peak beam illuminance: [Lux] (approx.) (Distance: 1 m)	1600 lx	415 lx	26 lx
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	2	2	Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2	2	2
Geeignete Batterietypen:	1 x AA Mignon 1,5 V Batterie (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)			Suitable battery types:	1 x AA Mignon 1.5 V battery (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)		
Weitere Merkmale:	- Neigbare Lichteinheit - Längenverstellbares Kopfband			Further characteristics:	- Inclinable light unit - Length adjustable head band		
Schutzart	IP44			Ingress Protection Marking:	IP44		
Schutzklasse:	III			Protection class:	III		
Getestete Fallhöhe:	1 m			Tested drop height:	1 m		
Gehäusematerial:	Kunststoff ABS			Housing material:	Plastic ABS		
Betriebstemperatur	-10 °C...25 °C			Operating temperature:	-10 °C...25 °C		
Approbationen:	CE			Approvals:	CE		
Gewicht:	65.5 g (Lampe mit Batterie) 11.5 g (1 x Batterie) 46 g (Lampe + Zubehör)			Weight:	65.5 g (lamp with battery) 11.5 g (1 x battery) 46 g (lamp + accessories)		
Verwendungszweck:	Kopflampe			Intended purpose:	Head light		

Verwendungseinschränkung:	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet. 	Restriction of use:	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Not intended for use in other applications.</i> - <i>Not suitable for household room illumination.</i>
Für extreme physische Bedingungen geeignet:	Ja	Suitable for extreme physical conditions:	Yes
Lagertemperatur:	-10 °C...50 °C	Storage temperature:	-10 °C...50 °C
Empfohlene Lagerbedingungen:	Temperatur: 5..25 °C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	Recommended storage conditions:	Temperature: 5..25 °C Rel. humidity: 45...75 %
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - Leuchte mit Kopfband - 1 x Batterie, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Mehrsprachige Bedienungsanleitung 	Shipment:	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Light with head band</i> - <i>1 x battery, as described above, but with ANSMANN Redline label</i> - <i>Multilingual operating instruction</i>
Verpackung:	Blister-Verpackung	Package:	Blister shell