

Zero Smog 4V Kit 2 Imbuto

Codice articolo: T0053664699N



Benefits


- › La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione ottimale dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- › Controllo elettronico filtrazione con funzione d'allarme ottica ed acustica
- › Allarme filtro ottico e acustico
- › 4 ruote per un utilizzo flessibile
- › Telecomando mediante collegamento RS 232
- › Basso livello di rumorosità
- › 4 diversi kit disponibili
- › L'aspiratore ZS 4V è semplice da installare e da utilizzare. Specificamente sviluppato in qualità di sistema compatto centralizzato, viene fornito sotto forma di kit, completo di tubo flessibile, braccio d'aspirazione e supporto ed è pronto per un utilizzo immediato nella postazione di lavoro. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce un'aspirazione continua del fumo con una portata massima fino a 230 m³/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante ed ottimizza la forza di aspirazione necessaria riducendo il consumo energetico.



A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Saldatori



Pulizia



Piastre di preriscaldamento



Technical Data

| | |
|--|---|
| Dimensioni L x L x H (mm) | 345 x 325 x 505 |
| Dimensioni L x L x H (pollice) | 13,58x12,79x19,88 |
| Peso (ca) in kg | 19 |
| Tensione | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Potenza | 275 VA |
| Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A) | < 48 |
| Vuoto max. | --- |
| Portata m ³ /h | 230 |
| Pre-filtro | Pre-filtro polvere fine F7 |
| Filtro compatto | Filtro antiparticolato H13, Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo / 50% Chemisorb) |
| Capacità max. | 1-4 postazioni di lavoro |
| Interfaccia RS232 (Remote control) | Mediante l'interfaccia RS232 il sistema può essere azionato e/o controllato a distanza nella sua completa funzionalità. |
| Interfaccia USB | on |
| WX compatibile | on |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE