



Technical Sheet - Scheda Tecnica

MAX380H160S

MAX380H160S

 414 x 345 x H174 mm
16.29 x 13.58 x H6.85 inch.

 380 x 270 x H160 mm
14.96 x 10.62 x H6.29 inch.

 36 + 124 mm
1.42 + 4.90 inch.

 2,755 kg / 6.07 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 16416000 CUBIC MM - 0.5797 CUBIC FEET** / VOLUME: 16416000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 16.41 LT** / CAPACITÀ: 16.41 LT
- **PCS PER CARTON: 2** / PEZZI PER CARTONE: 2
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 5.52 KG - 12.16 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 5.52 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER - PANELS**
- **SHOULDER STRAP** / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER - PANNELLI - TRACCOLLA IMBOTTITA

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280