



Technical Sheet - Scheda Tecnica

MAX465H220STR

MAX465H220STR

 502 x 422 x H267 mm
19.76 x 16.61 x H10.51 inch.

 465 x 335 x H220 mm
18.31 x 13.19 x H8.66 inch.

 40 + 180 mm
1.57 + 7.09 inch.

 5 kg / 11.02lb



EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO
- **TROLLEY: METAL + PLASTIC** / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN** / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 34270500 CUBIC MM - 1.21 CUBIC FEET** / VOLUME: 34270500 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 34.27 LT** / CAPACITÀ: 34.27 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 5.76 KG - 12.69 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 5.76 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - LID ORGANIZER - PANELS - SHOULDER STRAP** / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - TASCA ORGANIZER - PANNELLI - TRACCOLLA IMBOTTITA

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

**DEF STAN 81-41
STANAG 4280**