








M 1:1



Both crimp dies are hardened to 50 ±2 HRC /
beide Crimpbacken gehärtet 50 ±2 HRC

Dimensions compatible with the tool holder of the PEW 12 crimping pliers.
Quick-change crimping insert as shown. /
Anschlußmaße passend zur Werkzeugaufnahme der Crimpzange PEW 12.
Crimpeinsatz in Schnellwechselausführung wie dargestellt.

Material: X153CrMoV12 (1.2379)
Finish / Oberfläche: burnished / brüniert

Rev. / Änd. Index	Revision code / Änderungs-Nr.	Date / Datum	Name	Drawn / gez.	Date / Datum	Name	Weight / Gewicht [g]	Surface / Oberfläche [mm²]	Volume / Volumen [mm³]	Material / Werkstoff	X153CrMoV12 (1.2379)	
-	500000002590	07.07.2026	SKH	Appr. / gepr.	08.07.2026	JM	Approx./ca. 40.20	Approx./ca. 3926.08	Approx./ca. 5220.98	Finish / Oberfläche	burnished / brüniert	
				Scale / Maßstab	Title / Benennung							
				5:1 (1:1)	Crimplns XM 1.69/10.9 G31 G32 KX8 Crimplns XM 1.69/10.9 G31 G32 KX8							
General tol. for dimensions Allgemeintoleranz Maße DIN ISO 2768-m				General tolerances for geometrical features Allgemeintoleranz Form und Lage				Doc. type / Untert.		Material no. / Materialnr.		
For angle with side length <1mm / für Winkel mit Schenkel <1mm				Tol. x + Tol. y (Tol. x + Tol. y)/2				CUG		100025882		
±3°				Tol. x + Tol. y: Sum of the tolerance of two applicable dimensions / Summe der Toleranz zweier anwendbarer Maße				Replaces / Ersatz für		PDM no. / PDM Nr.		
										N01003A0011		
										Dimensions / Maße: mm		
										Original : DIN A3		
										Sheet / Blatt 1 of / von 1		