

4

3

2

1

NUMMER 925 369
 VERWENDET FÜR E 92-9802
 WAR 75-9226

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
 NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
 BEHALTEN WIR UNS VOR

CAD-ORIGINAL
 ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

GEGENSTECKER/KONTAKT:
 MATED WITH: 825 433 167 301-4

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
 ©COPYRIGHT 1975
 AMP DEUTSCHLAND GMBH
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	POLZ.x2.54-1.0 WAR 2.54-0.2	4/76	DAHLH.
E	NEU GEZEICHNET	2/77	DAHLH.
F	FARBE GRÜN HINZU	4/77	DAHLH.
K	POLYAMID 6.6 WAR PA 13GV	12.06.78	KREPP
L	-1 ENTFALLEN	06.12.78	KREPP
M	MAß 2.94 IN 3; 3.44 IN 3.5 GEÄND.	-	-
N	MAß 14.2 WAR 13.5	26.09.84	A.HO
O	ALLGEMEINE TOLERANZ IN mm	-	-
P	ZEICHNUNG NEU ERSTELLT	27.07.89	A.HO
R	ZEICHNUNGS-NR. WAR 925 369-370	20.10.92	A.HO
R1	VERMERK UND SKIZZE DER NÖPPENSTELLUNG HINZU	04.08.95	A.HO
S	AMP-Logo durch tyco-Logo ersetzt	08.06.00	A.Z.
U	Revisionsanpassung an P-Zeichnung	31.07.00	A.Z.
U1	Längentoleranz in Tabelle korrigiert	06.12.00	A.Z.

EINREIHIG

POLZ.	L-0.2	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	925 369-2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3-
37	93.98	3-
38	96.52	3-
39	99.06	3-
40	101.60	4-
41	104.14	4-
42	106.68	4-
43	109.22	4-
44	111.76	4-
45	114.30	4-
46	116.84	4-
47	119.38	4-
48	121.92	4-
49	124.46	4-
50	127.00	5- 925 369-0

POLZAHL x 2.54 -0.2

2.54 ± 0.1

RAST-NÖPPENSTELLUNG WECHSELT PRODUKTIONSBEDINGT.
 NÖPPEN VERRASTEN ENTSPRECHEND LINKS ODER RECHTS MIT STIFTLLEISTE.
 POSITIONS OF LOCKING DEVICE CHANGED CONDITIONAL OF PRODUCTION.
 KNUPS LOCK ACCORDING ON THE LEFT OR RIGHT SIDE WITH PIN HEADER.

		ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 32/95	
		AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany	
		BENENNUNG	
		AMP MODU IV GEHÄUSE, EINREIHIG	
		PA 6.6 GRÜN RAL6011	
		WERKSTOFF OBERFLÄCHE FARBE	
GEZ. DAHLHEIMER		NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± - MASSSTAB -	
05.12.75		GEPR. KREPP FORMAT A3 ZEICHNUNGS-NR. 925369	
		BLATT 1 VON 1 REV. U1	

08-JUN-00 16:48:23 eg003977 s.925369.1.c (in EDM)