




Produktname | *Product name*: Powerbank 10000mAh PB218CPDW
 Artikelnummer | *Part Number*: 1700-0135
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810539
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 29.10.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	10.12.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank:



Gehäuse:		Housing:	
Material:	Polykarbonat / ABS	Material:	Polycarbonate / ABS
Eingang:		Input:	
- Ladezeit:	5...6h (0%...100%) mit 5,0 V / 2,0 A Netzteil	- Charging time:	5...6h (0%...100%) with 5.0 V / 2.0 A power supply
- Micro USB Buchse:		- Micro USB socket:	
Schnell-Lade-Protokolle und Eingangsdaten:	Normal: 5,0 V / 2,0 A	Fast charging protocols and input data:	Normal: 5.0 V / 2.0 A
- USB Type-C Buchse:		- USB Type-C socket:	
Schnell-Lade-Protokolle und Eingangsdaten:	Normal: 5,0 V / 2,0 A PD3.0, FCP und AFC: 9,0 V / 2,0 A	Fast charging protocols and input data:	Normal: 5.0 V / 2.0 A PD3.0, FCP and AFC: 9.0 V / 2.0 A
Ausgang:		Output:	
- USB Standard Type-A:		- USB Standard Type-A:	
Schnell-Lade-Protokolle und Ausgangsdaten:	BC1.2: 5,0 V ± 5 % QC3.0: 5,0 V...6,5 V / 3,0 A 6,5 V...9,0 V / 2,0 A 9,0 V...12,0 V / 1,5 A FCP-Schnellladung: 9,0 V / 2,0 A AFC-Schnellladung: 9,0 V / 2,0 A	Fast charging protocols and output data:	BC1.2: 5.0 V ± 5 % QC3.0: 5.0 V...6.5 V / 3.0 A 6.5 V...9.0 V / 2.0 A 9.0 V...12.0 V / 1.5 A FCP fast charge: 9.0 V / 2.0 A AFC fast charge: 9.0 V / 2.0 A
- USB Type-C:		- USB Type-C:	
Schnell-Lade-Protokolle und Ausgangsdaten:	FCP-Schnellladung: 9,0 V / 2,0 A USB PD: 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A	Fast charging protocols and output data:	FCP fast charge: 9.0 V / 2.0 A USB PD: 5.0 V / 3.0 A 9.0 V / 2.0 A 12.0 V / 1.5 A
- Kabellos:		- Wireless:	
Normal:	5,0 V / 1,0 A	Normal:	5.0 V / 1.0 A
Schnell:	9,0 V / 1,1 A	Fast:	9.0 V / 1.1 A
Ausgangsverhalten des kabellosen Ausgangs bei Verwendung eines Anschlusses und dem kabellosen Ausgang gleichzeitig:	5,0 V / max. 1,0 A	Output behaviour of the wireless output at using one port and the wireless output at the same time:	5.0 V / max. 1.0 A

Ausgangsverhalten bei Verwendung beider Anschlüsse gleichzeitig:	5,0 V / 3,0 A (gesamt)	Both port use at the same time output behaviour:	5.0 V / max. 3.0 A (total)
Entladekapazität:	- 5,0 V / 2,1 A: Min. 6000mAh - 5,0 V / 1,0 A: Min. 6300mAh	Discharge capacity:	- 5.0 V / 2.1 A: Min. 6000mAh - 5.0 V / 1.0 A: Min. 6300mAh
Laden und Entladen gleichzeitig möglich:	Ja	Charge and discharge possible at the same time:	Yes
Schutzfunktionen:	- Kurzschluss - Überstrom (3,2 A...3,8 A) - Tiefentladung - Überladung	Protections:	- Short circuit - Over current (3.2 A...3.8 A) - Deep discharge - Over charge
Zeit vom Entfernen des Verbrauchers bis zur Aktivierung des Stand-by Modus:	32 s...35 s (at < 100 mA)	Time from the removal of the load to the stand-by mode activation:	32 s...35 s (at < 100 mA)
Stand-by Stromaufnahme:	< 140 µA	Stand-by current consumption:	< 140 µA
Anzeige:		Indication:	
- LED Anzeige für die Standardfunktionen der Powerbank:		- LED indication for the standard functions of the power bank:	
Anzahl LED:	4 weiße LEDs	Number of LED:	4 white LEDs
Ladung:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Charge:	Shows capacity in 25 % steps
Akku voll:	Alle LEDs an	Battery full:	All LEDs on
Anzeige bei Tastendruck:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Indication when button is pressed:	Shows capacity in 25 % steps
- LED Anzeige der kabellosen Ladefunktion:		- LED indication of the wireless charging function:	
Kabelloses Laden:	Grüne LED leuchtet	Wireless charging:	Green LED lights
Fremdkörpererkennung:	Grüne LED blinkt	Foreign object detection:	Green LED blinks
Interne Zellen:		Internal cells:	
Zellentyp:	Prismatische Zelle	Cell type:	Prismatic cell
Zellenanzahl:	1	Number of cells:	1
Zellenkonfiguration:	1S1P	Cell configuration:	1S1P
Nominale Spannung:	3.7 V	Nominal voltage:	3.7 V
Kapazität:	10000 mAh	Capacity:	10000 mAh
Energiegehalt:	37 Wh	Energy:	37 Wh
Zellchemie:	Li-Polymer	Cell chemistry:	Li-Polymer
Lebenserwartung: (C > 60% der Mindestkapazität)	> 300 Zyklen nach IEC	Life time expectance: (C > 60% of min. capacity)	> 300 cycles acc. IEC
Temperaturen:		Temperatures:	
- Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	- Operating temperature:	-10 °C...40 °C
- Ladetemperatur:	0 °C...40 °C	- Charging temperature:	0 °C...40 °C

Gewicht:	237 g	Weight:	237 g
-----------------	-------	----------------	-------

Technische Daten des Micro USB Kabels / Technical data of the micro USB cable:


Eingangsstecker:	USB Standard Type-A	Input plug:	USB Standard Type-A
Ausgangsstecker:	Micro USB Type-B	Output plug:	Micro USB Type-B
Kabelmantel-Material:	PVC	Cable coating material:	PVC
Kabelmantel-farbe:	Schwarz	Cable coating colour:	Black
Stecker-Gehäuse-Material:	ABS	Plug housing material:	ABS
Stecker-Gehäuse-Farbe:	Schwarz	Plug housing colour:	Black
Kabel-Gewicht:	11 g	Cable weight:	11 g
Kabel-Typ:	Ladekabel (keine Datenübertragung)	Cable type:	Charging cable (no data transfer)

Allgemeine technische Daten / Common technical data:


Lagertemperatur:	-20°C...40°C (≤ 1 Jahr)	Storage temperature:	-20°C...40°C (≤ 1 year)
Lieferumfang:	- Powerbank - Micro USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Garantiekarte	Shipment:	- Powerbank - Micro USB cable - Multilingual operating instruction - Guarantee card
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box