

## Produktinformation

# 90 22 01 SB

## KNIPEX TwistCut®

Wellrohrschneider



### Kunststoffwellrohre schnell und sicher schneiden

- Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm
- Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm
- Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre
- Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen
- Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt
- Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung
- Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form
- Aus glasfaserverstärktem Mehrkomponenten-Kunststoff mit weicher Griffzone

MM



### Allgemein

Artikel-Nr.	90 22 01 SB
EAN	4003773082286
Gewicht	47 g
Abmessungen	100 x 86 x 38 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Schneidkapazitäten (Durchmesser)	Ø 13 – 32 mm
----------------------------------	--------------

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Komfortables Handling durch Verschluss mit Sperrklinke und Öffnung durch innenliegende Feder



Auch für Schutzrohre von Aluverbundrohren im Sanitärbereich bis Ø 32 mm



Saubere Schnittkante und keine Beschädigung der innen liegenden Kabel, da der Schnitt immer oben auf der Welle erfolgt



Einfache Handhabung: KNIPEX TwistCut® zusammendrücken, mit leichtem Druck drehen, fertig





