

Information produit

00 11 06 V01

Clé universelle «Construction»

Pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard

- Pour systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l'industrie, la technique des bâtiments, etc.
- 9 empreintes différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé
- Avec chaîne amovible et mousqueton
- Version « Construction » à embout enfichable à retenue magnétique : entraîneur pour serrurier avec perforation PZ et carré étagé
- Avec logement d'embout 1/4" aimanté
- Longueur des poignées : 157 / 95 mm
- Zinc moulé sous pression



Informations générales

Réf.	00 11 06 V01
EAN	4003773075394
Poids	255 g
Dimensions	90 x 96 x 20 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité carré	5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 mm
Capacité queue de pic	3 – 5 mm
Capacité d'ouverture de clé de demi-lune	6 mm
Capacité carré étagé	6 / 7 / 8 / 9 mm
Capacité triangle	7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

