

## Información sobre productos

# 90 42 250

## Alicate para ensamblar perfiles



- Manejo con una sola mano
- Para unir firmemente todo tipo de perfiles de chapa utilizados en tabiques y techos suspendidos
- Para perfiles en forma de "U" y "C", con un máximo grosor de chapa de 1,2 mm. (2x0,6 mm.)
- Esfuerzo mínimo gracias a su óptima multiplicación de palanca
- Cuerpo de alicates: acero especial para herramientas, laminado, templado al aceite

MM

### Información general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 90 42 250                   |
| EAN              | 4003773047865               |
| Alicate          | bruñido                     |
| Mangos           | con fundas multicomponentes |
| Peso             | 676 g                       |
| Dimensiones      | 250 x 84 x 18 mm            |
| Reach            | no                          |
| RohS             | no                          |

### Características técnicas

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Capacidad milímetros | max. 1,2 (2x0,6) |
|----------------------|------------------|

### Tipología

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC011914   |
| ETIM 6.0       | EC011914   |
| proficl@ss 6.0 | EAC043c008 |
| UNSPSC 13.1    | 27112115   |

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*



Presionar la herramienta entre las láminas de metal



Colocar el alicate para la conexión de dos secciones de laminas de metal