

Produktinformation

97 78 180 T

Crimptang til kabeltyller

IEC 60900 DIN EN 60900



- Let og slank konstruktion
- Også som VDE-version
- Nemmere at crimpe pga. optimeret udveksling
- Til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4 i området fra 0,25 til 16 mm²
- Sammenpresning i markerede halvrunde profiler for en sikker forbindelse af bøsning og leder
- 9 særligt dybe profiler med koniske sideflader
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning
- Special-værktøjsstål, smedet, oliehardt

Artikel-nr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Hoved	poleret
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelsesring til at anbringe en styrtssikring
vægt	285 g
Mål	180 x 56 x 28 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,25 — 16,0 mm ²
Antallet af bakker	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

