


Produktinformasjon

12 49 23

Reservelengdeanslag for 12 42 / 52 195



- Avisolering uten etterjustering fra 0,03 til 10,0 mm²
- Dyptliggende trådkutter
- Universell knivgeometri - robust og langlevet
- Dyptliggende trådkutter
- Helautomatisk tilpassing til alle en-, flere- og fintrådede ledere med standardisolering i hele kapasitetsområdet fra 0,03 til 10,0 mm²
- Manuell finjustering er ikke nødvendig
- Ingen skader på leder
- Klembakkene av stål holder kabelen rutsikkert fast, uten at den resterende isoleringen skades
- Med dypt liggende trådkutter for Cu- og Al-ledere flertrådet inntil 10 mm² og en-trådet inntil 6 mm²
- Spesielt lett gangbar mekanikk og svært liten vekt
- Skiftbar knivblokk og lengdeanslag
- Grep med myk kunststoff-sone for sikkert hold
- Hus: kunststoff, glassfiberforsterket
- Kniv: spesial-verktøystål, oljeherdet

Generelt

Artikkelnr.	12 49 23
EAN	4003773057604
vekt	46 g

Klassifisering

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Tekniske endringer og feil forbeholdes