

Produktinformasjon

86 05 250

Parallelltang

Tang og fastnøkkel i ett verktøy



- Erstatte flere sett fastnøkler, metrisk og tommer
- Glatte bakker for skånsom montering av overflate-foredlete armaturer arbeid, direkte på krom!
- Fremragende egnet til griping, holding, pressing og bøyning av arbeidsstykker
- Ingen kantskader på ømfintlige armaturer pga. klaringsfri, feste over hele flaten
- Hurtig justering med trykknapp direkte på arbeidsstykket
- Ingen utilsiktet omstilling av gripebakkene og ingen rutsjing av leddet
- Trinnløs grep på alle nøkkelvidder til angitt kapasitet med parallelle bakker
- Kraften mellom kjeftene muliggjør hurtig stramming og løsning av skrueforbindelser iht. skralleprinsippet
- Høy klemkraft, 10-ganger håndkraft
- Krom-vanadium-elektrostål, smidd, oljeherdet

Generelt

Artikkelnr.	86 05 250
EAN	4003773047841
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	515 g
mål	250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Justeringsposisjoner	19
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	2
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	52 mm

Klassifisering

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Skånselbakker for 86 XX 250 3 par
---------------	--------------------------------------

Tekniske endringer og feil forbeholdes



