


Directive 2002/95/EC
„RoHS“
Compliant

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 60664-1	2pol + PE 400 V
Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	0,75mm ² 1,5mm ² 8A 12A
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 68, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfmutter:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

grün-gelb	PE
braun	2
blau	3

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01004	SAL - 7/8 - RK2PE - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,75mm ² , Li9Y11Y Kabel 781-K17300
41-01005	SAL - 7/8 - RK2PE - 3 / K1	3m	
41-01006	SAL - 7/8 - RK2PE - 5 / K1	5m	
41-01007	SAL - 7/8 - RK2PE - 10 / K1	10m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x1,50mm ² , Li9Y11Y Kabel 781K8300
41-01101	SAL - 7/8 - RK2PE - 2 / K1 / 150	2m	
41-01102	SAL - 7/8 - RK2PE - 3 / K1 / 150	3m	
41-01103	SAL - 7/8 - RK2PE - 5 / K1 / 150	5m	
41-01104	SAL - 7/8 - RK2PE - 10 / K1 / 150	10m	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 31.08.10 KH Ä3736 technische Daten angepasst	 dim. in mm		Benennung: Kupplung 7/8" axial		
		Datum	Name			
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	19.01.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: 41K1A314	
		gepr.	19.10.07	Franz		
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.:	