


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	300 V
IEC 60664-1	
Überspannungskategorie:	2
IEC 60664-1	
Bemessungsstoßspannung:	2,7 kV
IEC 60664-1	
Strombelastbarkeit:	0,75mm ² 1,5mm ²
IEC 60512-3 bei 40°C	8 A 12 A
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 68, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	
Anschlussart:	gecrimpt

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfmutter:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

PE	grün-gelb
2)	braun
3)	blau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01016	SAL - 7/8 - RKW2PE - 2 / A6	2m	PVC, UL 20207, grau, 3x0,75mm ² , LiYY Kabel: 781-A67300
41-01017	SAL - 7/8 - RKW2PE - 3 / A6	3m	
41-01018	SAL - 7/8 - RKW2PE - 5 / A6	5m	
41-01019	SAL - 7/8 - RKW2PE - 10 / A6	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RKW2PE - ... / A6	x	
41-01113	SAL - 7/8 - RKW2PE - 2 / A6 / 150	2m	PVC, UL 20207, grau, 3x1,50mm ² , LiYY Kabel: 781-A68300
41-01114	SAL - 7/8 - RKW2PE - 3 / A6 / 150	3m	
41-01115	SAL - 7/8 - RKW2PE - 5 / A6 / 150	5m	
41-01116	SAL - 7/8 - RKW2PE - 10 / A6 / 150	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RKW2PE - ... / A6 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 02.02.11 VF Ä3891 Kabeltyp ausgetauscht, technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu	 dim. in mm	Benennung:	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Kupplung 7/8" gewinkelt	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		Zeichnungsnr.:	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		41K1A309	
			Artikelnr.: siehe Tabelle	