



Kontaktbelegung:

- PE grün-gelb
2 braun
3 blau


Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 60664-1	300 V
Überspannungskategorie: IEC 60664-1	2
Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV
Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	0,75mm ² 8 A 1,5mm ² 12 A
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 68, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Anschlussart:	gecrimpt
Werkstoffe:	
Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfmutter/ -schraube:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01193	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 0,6 / A6	0,6m	PVC, UL 20207, grau, 3x0,75mm ² , LiYY Kabel: 781-A67300
41-01194	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1 / A6	1m	
41-01195	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1,5 / A6	1,5m	
41-01196	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 2 / A6	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - ... / A6	x	
41-01241	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 0,6 / A6 / 150	0,6m	PVC, UL 20207, grau, 3x1,50mm ² , LiYY Kabel: 781-A68300
41-01242	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1 / A6 / 150	1m	
41-01243	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1,5 / A6 / 150	1,5m	
41-01244	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 2 / A6 / 150	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - ... / A6 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 14.02.11 VF Ä3891 Kabeltyp ausgetauscht, technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu	 dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung 7/8", Kupplung axial - Stecker axial	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Zeichnungsnr.: 41K1A355	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle	