



Kontaktbelegung:

- 1) schwarz
- 2) blau
- PE) grün-gelb
- 4) braun
- 5) weiß


Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 60664-1	300 V
Übermassungskategorie: IEC 60664-1	2
Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV
Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	0,75mm ² 1,5mm ² 8 A 10 A
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 68, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Anschlussart:	gecrimpt
Werkstoffe:	
Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfmutter/ -schraube:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01229	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 0,6 / K1	0,6m	TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,75mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K17500
41-01230	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 1 / K1	1m	
41-01231	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 1,5 / K1	1,5m	
41-01232	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 2 / K1	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RK4PE - RK4PE - ... / K1	x	
41-01277	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 0,6 / K1 / 150	0,6m	TPU, UL 20549, schwarz, 5x1,50mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K18500
41-01278	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 1 / K1 / 150	1m	
41-01279	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 1,5 / K1 / 150	1,5m	
41-01280	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - 2 / K1 / 150	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RK4PE - RS4PE - ... / K1 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 06.09.10 KH Ä3736 technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu			dim. in mm		Benennung: Verbindungsleitung 7/8", Kupplung axial - Stecker axial		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum	Name		Zeichnungsnr.: 41K1A364		
		gez.	12.02.08	Franz				
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		gepr.	12.02.08	Mankopf		Artikelnr.: siehe Tabelle	
								