






Kontaktbelegung:

- 1) schwarz
- 2) blau
- PE grün-gelb
- 4) braun
- 5) weiß

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 60664-1	300 V
Überspannungskategorie: IEC 60664-1	2
Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV
Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	0,75mm ² 8 A
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 68, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Anschlussart:	gecrimpt
Werkstoffe:	
Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfmutter/ -schraube:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01233	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 0,6 / A3	0,6m	PVC, UL 2464, grau, 5x0,75mm ² , LiYY Kabel: 781-A37500
41-01234	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 1 / A3	1m	
41-01235	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 1,5 / A3	1,5m	
41-01236	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 2 / A3	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - ... / A3	x	
41-01281	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 0,6 / A3 / 150	0,6m	PVC, UL 2464, grau, 5x1,50mm ² , LiYY Kabel: 781-A38500
41-01282	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 1 / A3 / 150	1m	
41-01283	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 1,5 / A3 / 150	1,5m	
41-01284	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 2 / A3 / 150	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - ... / A3 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 13.10.10 KH Ä3736 technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung 7/8", Kupplung gewinkelt - Stecker axial	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Zeichnungsnr.: 41K1A365	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle	