


Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 60664-1	300 V
Überspannungskategorie: IEC 60664-1	2
Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV
Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	16A
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 68, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100
Anschlussart:	gecrimpt

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU, UL 94
Überwurfmutter:	CuZn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

PE	grün-gelb
2	braun
3	blau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01648	SAL - 7/8 - RKW2PE - 2 / K0 / 250	2m	TPU, UL 20940, schwarz, 3x2,50mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K09300
41-01649	SAL - 7/8 - RKW2PE - 3 / K0 / 250	3m	
41-01650	SAL - 7/8 - RKW2PE - 5 / K0 / 250	5m	
41-01651	SAL - 7/8 - RKW2PE - 10 / K0 / 250	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RKW2PE - ... / K0 / 250	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant					dim. in mm		Benennung:			
					Datum		Name		Kupplung 7/8" gewinkelt	
	Kabeltoleranz:		L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		gez.		10.09.14		Böckeler	
					gepr.		10.09.14		Mankopf	
	Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				Zeichnungsnr.:		41K1A537	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.:				siehe Tabelle			