



## Descripción general SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - ZUMBADOR PIEZOELÉCTRICO

La gama de mini zumbadores piezoeléctricos AE20M es una solución de señalización acústica compacta y económica, ideal para la indicación local en aplicaciones en las que el bajo consumo eléctrico sea un requisito. Su reducido tamaño la hace perfecta en aquellas instalaciones donde el espacio es limitado. Esta gama es adecuada tanto para uso comercial como industrial, y ofrece flexibilidad y adaptabilidad en distintas aplicaciones.

Cuenta con un anillo de bloqueo roscado, la gama AE20M permite un montaje en panel sencillo y seguro, haciendo que la instalación sea rápida y directa. Con una alarma de una sola etapa, la gama AE20M ofrece dos opciones de tono distinguibles: **tono pulsado** o **tono continuo**, que se seleccionan mediante una sencilla configuración de conexión de tres pines, aportando flexibilidad en las preferencias de señalización.

Esta unidad versátil es idónea para diversos entornos, como maquinaria y paneles de control...

## Características

- Clasificación continua
- Tensiones de funcionamiento amplias
- Económico
- Apto para montaje en superficie solamente
- Opción de sonido de dos tonos: pulsado o continuo
- Diseño compacto
- El anillo de bloqueo facilita la instalación
- Disponible en 12vCC, 24vCC, 48vCC, 115VCA & 230vCA

## Material

- Plástico ABS negro



IP55



Hasta 92dB (A) @ 1m



Pulsado o continuo



2900 Hz\*



-20 a +60°C



50/60Hz

\* ± 500 Hz

## APROBACIONES Y CONFORMIDADES




## Información sobre pedidos

| Tensión         |                  | Información sobre pedidos | Modo, consumo eléctrico y dB |     |                |     |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----|
| Tensión nominal | Rango de tensión | Código del producto       | Pulsado                      | dB* | Continuo       | dB* |
| 12vCC           | 10-20vCC         | AE20M-12                  | 5mA @12vCC                   | 75  | 25mA @12vCC    | 81  |
| 24vCC           | 10-28vCC         | AE20M-24                  | 8mA @24vCC                   | 85  | 25 mA @ 24 VCC | 87  |
| 48vCC           | 6-48vCC          | AE20M-48                  | 16 mA @48vCC                 | 90  | 35 mA @ 48 VCC | 92  |
| 115vCA          | 60-120vCA        | AE20M-115                 | 8mA @115vCA                  | 68  | 25mA @115vCA   | 74  |
| 230vCA          | 130-240vCA       | AE20M-230                 | 6mA @230vCA                  | 83  | 25mA @230vCA   | 86  |

\* ± 3dB

## Diagrama de pesos y dimensiones

| Kg         | 12v   | 24v   | 48v   | 115v  | 230v  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Peso neto  | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,046 | 0,043 |
| Peso bruto | 0,048 | 0,048 | 0,051 | 0,052 | 0,049 |



## APROBACIONES Y CONFORMIDADES

