




Produktname | Product name: AES1.4
Artikelnummer | Part Number: 1260-0015
Anfragenummer | Inquiry Number: 810903
Ersteller / Datum | Creator / Date: ka / 2023-12-20

Version	Änderung Change	Datum Date	Name
V01	Drawing changed, Tolerance added	2024-11-07	ka
V00	---	2024-01-05	mb

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V50

Zeichnung | *Drawing*:



Technische Daten:



AC Eingangsstecker:	SCHUKO-Stecker	AC input plug:	SCHUKO plug
AC Eingangs- und Ausgangs-Spannung:	230 V $\pm$ 10 %	AC input and output voltage:	230 V $\pm$ 10 %
AC Eingangs- und Ausgangs-Frequenz:	50 Hz	AC input and output frequency:	50 Hz
AC Anschluss-Strom:	Max. 16 A	AC connection current:	Max. 16 A
AC Anschluss-Leistung:	Max. 3680 W	AC connection power:	Max. 3680 W
Schutzklasse:	I	Protection class:	I
Zeitschaltuhrvariante:	Einstellbare Timer Steckdose.	Mains socket time switch variant:	Adjustable mains socket time switch.
Einstellbare Laufzeiten (über einen Taster):	15 Minuten 30 Minuten 1 Stunde 2 Stunden 4 Stunden 10 Stunden	Selectable running times (with a button):	15 minutes 30 minutes 1 hour 2 hours 4 hours 10 hours
Anzeige:	Restlaufzeit über LED	indicator:	Remaining running time over LED
Schutzart:	IP20	Ingress Protection Marking:	IP20
Gehäusematerial:	PC	Housing material:	PC
Gehäusetyp:	Steckergehäuse	Housing type:	Plug-in case
Gehäusefarbe:	Schwarz	Housing colour:	Black
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	Operating temperature:	-10 °C...40 °C
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	120 g	Weight:	120 g
Steckdose:	SCHUKO-Buchse	Mains socket:	SCHUKO socket
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja	Mains socket with increased touch protection:	Yes
Lagertemperatur:	-20 °C...50 °C	Storage temperature:	-20 °C...50 °C
Lieferumfang:	- Countdown Timer-Steckdose - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Countdown mains timer - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box

Folgendes bezieht sich auf das ganze Dokument:

* Alle nicht-mechanischen Messwerte haben $\pm$ 10 % Toleranz, sofern nicht anders angegeben.

* Mechanische Toleranzen: DIN 2768 c, sofern nicht anders angegeben.

* Werte ohne Toleranzen sind typische Werte.

The following applies to the entire document:

* All non-mechanical measurements have $\pm$ 10 % tolerance unless otherwise stated.

* Mechanical tolerances: DIN 2768 c unless otherwise stated.

* Values without tolerances are typical values.