

FUSES / SICHERUNGEN

MSB

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen





Surface Mount Fuses Type MSB time-lag T

directly solderable on
printed circuit boards or
pluggable into surface
mount fuseholder

Oberflächenmontier- bare Sicherungen Typ MSB

träge T

direkt einlötlbar auf Leiter-
platten oder steckbar in
oberflächenmontierbare
Sicherungshalter



Standards / Normen

UL 248-14

Approvals / Approbationen



Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n$	$1,25 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$	$10 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n				
$I_n < 2 \text{ A}$	–	$t > 1 \text{ h}$	$t > 120 \text{ s}$	$5 \leq t \leq 100 \text{ ms}$
$2 \leq I_n < 10 \text{ A}$	–	$t > 1 \text{ h}$	$t > 120 \text{ s}$	$10 \leq t \leq 100 \text{ ms}$
$I_n < 10 \text{ A}$	$t > 1 \text{ h}$	–	$t > 120 \text{ s}$	$10 \leq t \leq 100 \text{ ms}$

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nenn- spannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			mV	mW	A ² s	
7010.9960.XX	0,75 A / 125 V	50 A / 125 V AC/DC	106	145	0,4	
7010.9961.XX	1 A / 125 V		97	179	0,79	
7010.9962.XX	1,5 A / 125 V		91	240	2,1	
7010.9963.XX	2 A / 125 V		88	315	4,1	•
7010.9964.XX	2,5 A / 125 V		84	375	6,9	•
7010.9965.XX	3,15 A / 125 V		80	450	12	•
7010.9966.XX	3,5 A / 125 V		79	490	15	•
7010.9967.XX	4 A / 125 V		76	545	21	•
7010.9968.XX	5 A / 125 V	63 A / 125 V AC/DC	87	620	29	•
7010.9969.XX	6,3 A / 125 V		85	850	51	•
7010.9970.XX	8 A / 65 V	150 A / 65 V AC/DC	83	1200	83	
7010.9971.XX	10 A / 65 V		81	1100 ⁽¹⁾	140	
7010.9972.XX	12 A / 65 V		80	1150 ⁽¹⁾	215	
7010.9973.XX	15 A / 65 V		78	1750 ⁽¹⁾	360	

⁽¹⁾ At $1,1 I_n$

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 55 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 55

FUSES / SICHERUNGEN

172876, MSB, MKF, MKT

Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten

Ambient temperature max. T_a / Zulässige Umgebungstemperatur T_u	- 55 °C ÷ + 85 °C
Solderability; Reflow-(infra-red and vapour phase) and wave soldering / Lötbarkeit; Reflow-(Infrarot- und Dampfphase) und Wellenlötung	235 °C / 2 sec. IEC 60068-2-58 / test / Test Td
Soldering heat resistance / Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec. IEC 60068-2-58 / test / Test Td
Materials: Housing Terminals Werkstoffe: Gehäuse Anschlüsse	Ceramics Brass, tin-plated Keramik Cu Zn verzinkt
Net weight % / Nettogewicht %	172876, MSB = 7 g for / für 100 pieces / Stk. MKf, MKT = 14,5 g for / für 100 pieces / Stk.

Packaging / Verpackung:

Types / Typen 172876 and / und MSB


Tube or tape / Röhrchen oder Gurt	
Tube of 100 pieces / Röhrchen à 100 Stück, lose geschüttelt	7010.XXXX.63
Taped and reeled 1500 pieces / Blistergurt à 1500 Stück auf Rolle	7010.XXXX.57
Taped and reeled 5000 pieces / Blistergurt à 5000 Stück auf Rolle	7010.XXXX.59

Types / Typen MKF and / und MKT

Bag or tape / Beutel oder Gurt	
Bag of 100 pieces / Beutel à 100 Stück	7010.XXXX.03
Taped and reeled 1500 pieces / Blistergurt à 1500 Stück auf Rolle	7010.XXXX.57

Blister tape and reel / Blistergurt und Rolle

according to IEC 60286-3 / gemäss IEC 60286-3



Types / Typen	Dimensions / Masse in mm			
	A	B	C (max.)	D (max.)
172876	4	12	12,4	18,4
MSB				
MKF				
MKT				



Suitable surface mount fuseholder see page 177 /
Passender oberflächenmontierbarer
Sicherungshalter siehe Seite 177