


SMD / SMT

12 SA-SMD-ESD 3601

U.a. für SMD-Bauteile,
45° winklig gebogen, 120 mm


E.g. for SMD chip components,
bent at 45°, 120 mm



13 SA-SMD-ESD 3602

U.a. für SMD-Bauteile,
zum horizontalen Fassen, 120 mm

E.g. for SMD chip components,
for picking up parts horizontally
120 mm



59 SA-SMD-ESD 3603

Zum Aufnehmen von MINIMELFS,
35° winklig gebogen, 0,8 mm Ø
2.0 mm breite Spitze, 120 mm


For handling MINIMELFS,
bent at 35°, 0.8 mm Ø
width of points 2.0 mm, 120 mm



7abb SA-ESD 3612

Feine Sichelform
mit kurzer, gerader Spitze,
3 mm lang
50° rund gebogen, 120 mm


Curved points, fine with short
straight tips, 3 mm long
bent at 50° round, 120 mm



SSbb SA-ESD 3613

Schlank, geringe Elastizität,
3 mm feine Spitze, 30° gebogen
140 mm

Narrow, low resilience,
3 mm fine points, bent at 30°
140 mm



VOMM® GmbH