

**velleman®**

# DVM13MFC2

**HIGH RESOLUTION FREQUENCY COUNTER**

**DIGITALE TELLER MET HOGE RESOLUTIE**

**COMPTEUR DE FRÉQUENCE HAUTE RÉSOLUTION**

**CONTADOR DE FRECUENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN**

**FREQUENZZÄHLER MIT HOHER AUFLÖSUNG**

**LICZNIK CZĘSTOTLIWOŚCI O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI**

**CONTADOR DE FREQUÊNCIA DE ALTA RESOLUÇÃO**

**FREQUENZIMETRO AD ALTA RISOLUZIONE**



|                       |    |
|-----------------------|----|
| USER MANUAL           | 2  |
| GEBRUIKERSHANDLEIDING | 5  |
| MODE D'EMPLOI         | 9  |
| MANUAL DEL USUARIO    | 12 |
| BEDIENUNGSANLEITUNG   | 16 |
| INSTRUKCJA OBSŁUGI    | 20 |
| MANUAL DO UTILIZADOR  | 23 |
| MANUALE UTENTE        | 27 |



# USER MANUAL

## 1. Introduction and Features

To all residents of the European Union

### Important environmental information about this product




This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

### If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

The DVM13MFC2 is a high resolution, multifunction intelligent frequency counter based on a microprocessor. The features include: frequency, period measuring, 3-step function selection, working state, unit and 8-digit LED display.

## 2. Description



|          |                          |           |                       |           |                     |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>1</b> | port channel A           | <b>7</b>  | MHz/ms indication LED | <b>13</b> | AC/DC coupling key  |
| <b>2</b> | port channel B           | <b>8</b>  | RESET key             | <b>14</b> | GATE TIME knob      |
| <b>3</b> | frequency indication LED | <b>9</b>  | PERIOD key            | <b>15</b> | POWER switch        |
| <b>4</b> | period indication LED    | <b>10</b> | CONFIRM key           | <b>16</b> | 220V/110V switch    |
| <b>5</b> | LED display              | <b>11</b> | FUNCTION key          | <b>17</b> | power jack and fuse |
| <b>6</b> | kHz/s indication LED     | <b>12</b> | ATT key               |           |                     |

## 3. The Keys

Make sure to connect your DVM13MFC2 to an AC 220 V/110 V ( $\pm 10\%$ ) mains socket. Maximum consumption is 5 W. Switch on your device 20 minutes before measuring. This preheats the unit and the crystal oscillator to ensure accurate readings and stability.

### FUNCTION key (3 steps)

Step 1: 50 MHz to 2.4 GHz range, input from channel B, measurement unit indication in ms/MHz.

Step 2: 2 MHz to 50 MHz range, input from channel A, measurement unit indication in ms/MHz.

Step 3: 0.01 Hz to 2 MHz range, input from channel A, measurement unit indication in s/kHz.

### PERIOD key

Press this key to enter the period measurement mode.

### CONFIRM key

Press this key, and the instrument will start working according to the preset mode.

### AC/DC COUPLING key

Place this button in the down position for DC measurements. Place this button in the up position for AC measurements.

**RESET key**

Press this key to reset your DVM13MFC2.

**ATT key**

Place this button in the down position for a measurement attenuated by 20 dB. Place this button in the up position for a non-attenuated measurement.

## 4. Operation



**Make sure to match the voltage from the local mains with the voltage on your DVM13MFC2. Check the 220V/110V switch at the back of the device.**

Connect the power cord to a power outlet (AC 220 V/110 V, 50 Hz or 60 Hz) and switch on your DVM13MFC2. Allow the unit to warm up for 20 minutes.

**Frequency Measurement**

1. Select channel A or channel B (depending on the range being measured) and connect it to the signal source by means of a suitable test cable (not included).
2. Press the AC/DC COUPLING key if the frequency of the signal to be measured is less than 100 Hz.
3. If the input signal is high, press the ATT key to ensure that the DVM13MFC2 will measure an attenuated signal.
4. When you press the FUNCTION key, the last digit display shows the currently selected step.

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|---|

The frequency measurement has only 3 steps.

5. Complete steps 1 to 3 and press the CONFIRM key. The DVM13MFC2 displays the measurement results.
6. Adjust the gate time.
7. When measuring a 100 Hz signal, the device automatically starts measuring the period and displays the measuring results.

**Period Measurement**

Press the PERIOD key. The device starts measuring the period and displays the test results.

## 5. Examples

1. Connect the DVM13MFC2 to the mains (110/220 VAC).
2. Switch on the device using the ON button and preheat it for 20 minutes.
3. Connect a suitable test cable (not incl.) with the input port on the front panel. Select channel A or B according to the frequency range.
4. Select the proper function and gate time. The shorter the gate time, the faster the frequency measurement but the lower the resolution. The longer the gate time, the slower the frequency measurement but the higher the resolution.
5. Press PERIOD to measure the period. Press the CONFIRM key to confirm. The device starts measuring.

**Example 1: Measuring an analogue handset**

Connect a suitable test cable (not incl.) with the input from channel B and set the FUNCTION key to the 1-step position. Select the gate time (adjust manually from 100 ms to 10 s). The LED display reads:

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 1 |
|--|--|--|--|--|---|

1-step

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

900 MHz

**Example 2: Measuring a 30 MHz intercom emission frequency**

Set the FUNCTION to the 2-step position and select the gate time (adjust manually from 100 ms to 10 s).  
The LED display reads:

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

2-step

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

30 MHz

**Example 3: Measuring a self-oscillating frequency (e.g. from a telephone, intercom etc.)**

Set the FUNCTION key to the 2-step position. Connect one end of a test cable with 5 pF capacitance to the red clamp; use the other end to measure the frequency by touching the contact point.

**6. Warnings**

- When measuring a high-voltage or strong RF signal, make sure that the cables are in series and have a large capacitance to avoid damage.
- Press the RESET button once to reset the device or turn off the device in case the device is not working appropriately.
- When there is no input signal, the display may not necessarily read "0". This is absolutely normal and does not affect the measurements or the accuracy.
- Do not expose the device to extreme temperatures, humidity, dirt, dust, etc. Do not open the device to avoid lethal electroshocks.
- A strong interference will reduce the sensitivity when measuring.

**7. Technical Specifications**

channel A (0.01 Hz to 50 MHz):

|                    |   |
|--------------------|---|
| frequency range    | DC couple 0.01 Hz to 100 Hz<br>AC couple 100 Hz to 50 MHz |
| sensitivity        | 80 mVrms  |
| impedance          | 1 MΩ  |
| attenuator         | x1, x20   |
| max. input voltage | 30 V (DC/AC peak)   |

channel B (50 MHz to 2.4 GHz):

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| frequency range    | from 50 MHz to 2.4 GHz |
| sensitivity        | 50 mVrms               |
| coupling           | AC only                |
| impedance          | 50 Ω                   |
| max. input voltage | 3 V                    |

Resolution (depends on the gate time setting)

| Step | Coupling | Frequency range                            | Resolution     |                |
|------|----------|--|----------------|----------------|
|      |          |  | Gate time min. | Gate time max. |
| 1    | AC       | 1 GHz - 2.4 GHz                            | 1 kHz          | 100 Hz         |
| 1    | AC       | 50 MHz - 1 GHz<br>(not including 1 GHz)    | 1 kHz          | 10 Hz          |
| 2    | AC       | 2 MHz - 50 MHz                             | 1 kHz          | 10 Hz          |
| 3    | AC       | 100 Hz - 2 MHz                             | 10 kHz         | 0.1 Hz         |
| 3    | DC       | 0.01 Hz - 100 Hz<br>(not including 100 Hz) | 0.001 Hz       |                |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| time base                     |   |
| short-term stability          | $\pm 3 \times 10^{-9}/\text{s}$   |
| long-term stability           | $\pm 2 \times 10^{-5}/\text{month}$   |
| temperature drift coefficient | $\pm 1 \times 10^{-5}$ , 10–40 °C   |
| line voltage variation        | $\pm 1 \times 10^{-7}$ for line voltage $\pm 10\%$  |
| gate time                     | continuously variable from 100 ms to 10 s   |
| display                       | 8 digits, 19 x 12.5 mm LED display with steps, frequency, period, kHz/s and MHz/ms indication |
| precision                     | standard time error ( $t$ ) x frequency ( $f$ ) $\pm 1$ digit                                 |
| power supply                  | 110–220 VAC $\pm 10\%$ , 50/60 Hz   |
| preheat time                  | 20 min  |
| operating temperature         | 0–50 °C, 10–90 % RH   |
| storage temperature           | -40 to 60 °C, 5–90 % RH   |
| weight                        | 1.6 kg  |
| dimensions                    | 270 x 215 x 100 mm  |
| accessories                   | user manual, power cord (test cable not included)   |

**Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). The information in this manual is subject to change without prior notice.**

**© COPYRIGHT NOTICE – The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved.** No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### 1. Inleiding en kenmerken

#### Aan alle ingezeten van de Europese Unie

#### Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product




Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

#### Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

De DVM13MFC2 is een multifunctionele teller met hoge resolutie die wordt gestuurd door een microprocessor. Enkele eigenschappen: meting van frequentie, periode, keuze tussen een 3-stapsfunctie, weergave van de werking op de 8-digit LED display.

## 2. Omschrijving



|          |                          |           |                     |           |                            |
|----------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|
| <b>1</b> | ingang kanaal A          | <b>7</b>  | MHz/ms weergave-LED | <b>13</b> | AC/DC COUPLING-knop        |
| <b>2</b> | ingang kanaal B          | <b>8</b>  | RESET-knop          | <b>14</b> | GATE TIME-knop             |
| <b>3</b> | frequentie-indicator     | <b>9</b>  | PERIOD-knop         | <b>15</b> | voedingsknop               |
| <b>4</b> | periode-indicator        | <b>10</b> | CONFIRM-knop        | <b>16</b> | schakelaar 220V/110V       |
| <b>5</b> | led-display              | <b>11</b> | FUNCTION-knop       | <b>17</b> | netsnoeringang en zekering |
| <b>6</b> | kHz/s weergave-indicator | <b>12</b> | ATT-knop            |           |                            |

## 3. De bedieningsknoppen

Koppel uw DVM13MFC2 aan een netvoeding van 220/110 VAC ( $\pm 10\%$ ). Het maximale verbruik is 5 W. Schakel het toestel 20 minuten voordat u metingen wenst uit te voeren in om het toestel en de kristaloscillator voor te verwarmen en nauwkeurige metingen te verkrijgen.

### FUNCTION-knop (3 stappen)

Stap 1: bereik van 50 MHz tot 2,4 GHz; ingang vanaf kanaal B, weergave in ms/MHz.

Stap 2: bereik van 2 MHz tot 50 GHz, ingang vanaf kanaal A, weergave in ms/MHz.

Stap 3: bereik van 0,01 Hz tot 2 MHz, ingang vanaf kanaal A, weergave in s/kHz.

### PERIOD-knop

Druk op deze knop om een periodemeting uit te voeren.

### CONFIRM-knop

Druk op deze knop om te beginnen meten volgens de vooraf ingestelde modus.

### AC/DC COUPLING-knop

Plaats de knop in de onderste positie om DC-metingen uit te voeren. Plaats de knop in de bovenste positie om AC-metingen uit te voeren.

### RESET-knop

Druk op deze knop om uw DVM13MFC2 terug op nul te zetten.

### ATT-knop

Plaats de knop in de onderste positie voor een meting verzwakt met 20 dB. Plaats de knop in de bovenste positie voor een onverzwakte meting.

## 4. Bediening



Zorg ervoor dat de beschikbare netspanning en de spanning van uw DVM13MFC2 identiek zijn. Controleer daarvoor de 220V/110V-schakelaar achteraan het toestel.

Koppel het toestel aan de netspanning (AC 220/110 V, 50/60 Hz) en schakel de DVM13MFC2 in. Laat het toestel een 20-tal minuten voorverwarmen.

### Meting van de frequentie

1. Kies het kanaal (A of B, afhankelijk van het bereik) en verbind het met de signaalbron met behulp van een geschikte test kabel (niet meegeleverd).
2. Druk op AC/DC COUPLING-knop indien het te meten signaal kleiner is dan 100 Hz.

3. Met een hoog ingangssignaal, druk op de ATT-knop zodat uw DVR13MFC2 een verzwakt signaal meet.
4. Door op de FUNCTION-knop te drukken, verschijnt de huidige stap als laatste op de display.

|  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  |  | <b>2</b> |
|--|--|--|--|--|----------|

Een frequentiemeting telt maar 3 stappen.

5. Vervolledig de 3 stappen en druk op CONFIRM. De DVR13MFC2 geeft de meting weer.
6. Regel de poorttijd.
7. Wanneer u een signaal van 100 Hz meet, zal het toestel automatisch een periodemeting uitvoeren en de meting op de display weergeven.

### **Periodemeting**

Druk op de PERIOD-knop. Het toestel meet de periode en geeft de meting op de display weer.

### **5. Enkele voorbeelden**

1. Koppel de DVM13MFC2 aan het net (110/220 VAC).
2. Schakel het toestel in door de voedingsknop op ON te plaatsen. Laat het toestel een 20-tal minuten voorverwarmen.
3. Koppel een geschikte testkabel (niet meegelev.) aan de ingang op het voorpaneel. Kies voor kanaal A of B afhankelijk van het bereik van de frequentie.
4. Selecteer de geschikte functie en de poorttijd. Hoe korter de poorttijd, hoe sneller de meting gebeurt maar hoe lager de resolutie. Hoe langer de poorttijd, hoe trager de meting maar hoe hoger de resolutie.
5. Druk op de PERIOD-knop om een periodemeting uit te voeren. Druk op de CONFIRM-knop om te bevestigen. Het toestel voert de meting uit.

#### **Voorbeeld 1: Meting van een analoge telefoon**

Verbind een geschikte testkabel (niet meegelev.) met de ingang van kanaal B en plaats het toestel op stap 1 met de FUNCTION-knop. Selecteer de poorttijd (manuele instelling van 100 ms tot 10 s). De led-display geeft het volgende weer:

|  |  |  |  |  |          |        |
|--|--|--|--|--|----------|--------|
|  |  |  |  |  | <b>1</b> | 1 stap |
|--|--|--|--|--|----------|--------|

|          |   |   |   |   |   |   |   |         |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| <b>9</b> | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 MHz |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|

#### **Voorbeeld 2: Meting van een 30 MHz zendfrequentie van een intercom**

Stel het toestel in op 2 stappen met de FUNCTION-knop en selecteer de poorttijd (manuele instelling van 100 ms tot 10 s). De led-display geeft het volgende weer:

|  |  |  |  |  |          |           |
|--|--|--|--|--|----------|-----------|
|  |  |  |  |  | <b>2</b> | 2 stappen |
|--|--|--|--|--|----------|-----------|

|          |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| <b>3</b> | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 MHz |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|

#### **Voorbeeld 3: Meting van een zelfoscillerende frequentie (bvb. van een telefoon, intercom, enz.)**

Stel het toestel in op 2 stappen met de FUNCTION-knop. Verbind een eind van een testkabel (capaciteit van 5 pF) met de rode terminal en meet met het andere eind de frequentie door het contactpunt aan te raken.

### **6. Waarschuwingen**

- Zorg ervoor dat, wanneer u een hoogspanningssignaal of een sterk RF-signaal meet, de kabels in serie gekoppeld zijn en dat ze een hoge capaciteit aankunnen om beschadiging te vermijden.
- Druk eenmaal op de RESET-knop om het toestel terug op nul te zetten of schakel het toestel uit wanneer het niet naar behoren functioneert.

- Is er geen ingangssignaal, dan geeft de display niet noodzakelijk "0" weer. Dit is volledig normaal en heeft geen enkele invloed op de nauwkeurigheid of de metingen.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid, vuil, stof, enz. Open het toestel niet om dodelijke elektrische schokken te vermijden.
- Een sterke storing zal de gevoeligheid doen verminderen.

## 7. Technische specificaties

kanaal A (0,01 Hz tot 50 MHz):

|                      |   |
|----------------------|---|
| frequentiebereik     | DC-koppeling van 0,01 Hz tot 100 Hz<br>AC-koppeling van 100 Hz tot 50 MHz |
| gevoeligheid         | 80 mVrms  |
| impedantie           | 1 MΩ  |
| demping              | x1, x20   |
| max. ingangsspanning | 30 V (DC/AC piek)   |

kanaal B (50 MHz tot 2,4 GHz):

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| frequentiebereik     | van 50 MHz tot 2,4 GHz |
| gevoeligheid         | 50 mVrms               |
| koppeling            | enkel AC               |
| impedantie           | 50 Ω                   |
| max. ingangsspanning | 3 V                    |

Resolutie (afhankelijk van de instelling van de poorttijd)

| Stap | Koppeling | Frequentiebereik                        | Resolutie      |                |
|------|-----------|---|----------------|----------------|
|      |           |   | Min. poorttijd | Max. poorttijd |
| 1    | AC        | 1 GHz – 2,4 GHz                         | 1 kHz          | 100 Hz         |
| 1    | AC        | 50 MHz – 1 GHz<br>(1 GHz niet incl.)    | 1 kHz          | 10 Hz          |
| 2    | AC        | 2 MHz – 50 MHz                          | 1 kHz          | 10 Hz          |
| 3    | AC        | 100 Hz – 2 MHz                          | 10 kHz         | 0,1 Hz         |
| 3    | DC        | 0,01 Hz – 100 Hz<br>(100 Hz niet incl.) | 0,001 Hz       |                |

tijdbasis

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| kortetermijninstabiliteit         | ± 3 × 10 <sup>-9</sup> /s  |
| langetermijninstabiliteit         | ± 2 × 10 <sup>-5</sup> /maand  |
| afwijkingscoëfficiënt temperatuur | ± 1 × 10 <sup>-5</sup> , 10–40 °C  |
| afwijking lijnspanning            | ± 1 × 10 <sup>-7</sup> voor lijnspanning ± 10 %  |
| poorttijd                         | continu instelbaar van 100 ms tot 10 s   |
| display                           | 8 digits, 19 x 12,5 mm led-display met stappen, frequentie, periode, weergave in kHz/s en MHz/ms |
| nauwkeurigheid                    | standaard tijdsfout (t) x frequentie (f) ± 1 digit   |
| voeding                           | 110–220 VAC ± 10 %, 50/60 Hz   |
| voorverwarming                    | 20 min   |
| werktemperatuur                   | 0–50 °C, 10–90 % RH  |
| opslagtemperatuur                 | -40 tot 60 °C, 5–90 % RH   |
| gewicht                           | 1,6 kg   |
| afmetingen                        | 270 x 215 x 100 mm   |
| accessoires                       | handleiding, voedingskabel (testkabel niet meegeleverd)  |

**Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.**

© AUTEURSRECHT – Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

## MODE D'EMPLOI

### 1. Introduction et caractéristiques

#### Aux résidents de l'Union européenne

#### Informations environnementales importantes concernant ce produit




Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer cet appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

#### En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

Le DVM13MFC2 est un compteur de fréquence haute résolution multi-usages qui piloté par un microprocesseur. Quelques caractéristiques : mesure de fréquence et de période, sélection de fonction à 3 étapes, affichage d'opération sur un afficheur LED à 8 digits.

### 2. Description



|          |                                |           |                       |           |                                 |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | canal A                        | <b>7</b>  | indication LED MHz/ms | <b>13</b> | touche AC/DC COUPLING           |
| <b>2</b> | canal B                        | <b>8</b>  | touche RESET          | <b>14</b> | touche GATE TIME                |
| <b>3</b> | indication LED de la fréquence | <b>9</b>  | touche PERIOD         | <b>15</b> | interrupteur d'alimentation     |
| <b>4</b> | indication LED de la période   | <b>10</b> | touche CONFIRM        | <b>16</b> | interrupteur 220V/110V          |
| <b>5</b> | afficheur LED                  | <b>11</b> | touche FUNCTION       | <b>17</b> | fiche d'alimentation et fusible |
| <b>6</b> | indication LED kHz/s           | <b>12</b> | touche ATT            |           |                                 |

### 3. Les touches

Connectez votre DVM13MFC2 sur une prise de courant CA 220V/110V ( $\pm 10\%$ ). La consommation maximale est de 5 W. Branchez l'appareil une vingtaine de minutes avant de mesurer pour que l'appareil et l'oscillateur en cristal puissent se préchauffer. Ceci assurera des mesurages précis.

#### Touche FUNCTION (3 étapes)

Etape 1 : plage de 50 MHz – 2,4 GHz ; entrée par canal B, unités de mesure en ms/MHz.

Etape 2 : plage de 2 MHz – 50 MHz, entrée par canal A, unités de mesure en ms/MHz.

Etape 3 : plage de 0,01 MHz – 2 MHz, entrée par canal A, unités de mesure en s/kHz.

**Touche PERIOD**

Enfoncez cette touche pour entrer dans le mode de mesure de la période.

**Touche CONFIRM**

Enfoncez cette touche et l'appareil commence les mesurages selon le mode prédéfini.

**Touche AC/DC COUPLING**

Positionnez ce commutateur vers le bas pour des mesurages CC. Positionnez ce commutateur vers le haut pour des mesurages CA.

**Touche RESET**

Enfoncez cette touche pour remettre votre DVR13MFC2 à zéro.

**Touche ATT**

Positionnez ce commutateur vers le bas pour des mesurages atténus de 20 dB. Positionnez-le vers le haut pour des mesurages non atténus.

## 4. Opération



**Veillez à synchroniser la tension du réseau électrique local et la tension de votre DVM13MFC2. Vérifiez l'interrupteur 220V/110V à l'arrière de l'appareil.**

Connectez le cordon d'alimentation à une prise de courant (CA 220V/110V, 50 Hz ou 60 Hz) et branchez votre DVR13MFC2. Laissez préchauffer l'appareil pendant 20 minutes.

**Mesurage de fréquence**

1. Sélectionnez le canal A ou B (selon la fréquence à mesurer) et connectez-le à la source de signal avec un câble de test approprié (non incl.).
2. Enfoncez la touche AC/DC COUPLING si la fréquence du signal à mesurer est inférieure à 100 Hz.
3. Si vous entendez mesurer un signal important, enfoncez la touche ATT pour être certain de mesurer un signal atténué.
4. Si la touche FUNCTION est enfoncée, le dernier digit affiché indique l'étape de sélection actuelle.



Le mesurage de fréquence ne compte que 3 étapes.

5. Complétez les étapes 1 à 3 et enfoncez la touche CONFIRM. Le DVR13MFC2 affiche les résultats.
6. Ajustez le temps d'ouverture.
7. Si vous mesurez un signal de 100 Hz, l'appareil mesure automatiquement la période et affiche les résultats.

**Mesurage de la période**

Enfoncez la touche PERIOD. L'appareil mesure la période et affiche les résultats.

## 5. Exemples

1. Connectez le DVM13MFC2 au réseau (110/220 VCA).
2. Branchez l'appareil et laissez-le préchauffer pendant 20 minutes.
3. Connectez un câble de test approprié (non incl.) au port d'entrée sur le panneau frontal. Sélectionnez le canal A ou B selon la plage de la fréquence.
4. Sélectionnez la fonction appropriée et le temps d'ouverture. Plus le temps d'ouverture est court, plus le mesurage de la fréquence est rapide, cependant plus la résolution est basse. Plus le temps d'ouverture est long, plus le mesurage de la fréquence est lent, cependant plus la résolution est haute.
5. Enfoncez la touche PERIOD pour mesurer la période. Confirmez en enfonçant la touche CONFIRM. L'appareil effectue les mesurages.

**Exemple 1 : Le mesurage d'un récepteur analogique**

Connectez un câble de test approprié (non incl.) à l'entrée du canal B et placez la touche FUNCTION sur 1 étape. Sélectionnez le temps d'ouverture (réglage manuel de 100 ms à 10 s). L'afficheur LED affiche :

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|--|--|--|--|--|--|---|

1 étape

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

900 MHz

**Exemple 2 : Le mesurage une fréquence d'émission d'un interphone de 30 MHz**

Placez la fonction (FUNCTION) sur 2 étapes et sélectionnez le temps d'ouverture (réglage manuel de 100 ms à 10 s). L'afficheur LED affiche :

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|--|---|

2 étapes

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

30 MHz

**Exemple 3 : Le mesurage d'une fréquence auto-oscillante (p.ex. d'un téléphone, interphone etc.)**

Placez la fonction (FUNCTION) sur 2 étapes. Connectez un bout d'un câble (capacitance de 5 pF) à la borne rouge ; utilisez l'autre bout en touchant le point de contact.

## 6. Avertissements

- Lors d'un mesurage d'un signal à haute tension ou d'un signal RF fort, veillez à utiliser des câbles en série à grande capacité pour éviter tout endommagement.
- Enfoncez une fois la touche RESET pour une remise à zéro de l'appareil ou éteignez-le si l'appareil ne fonctionne pas convenablement.
- En l'absence d'un signal d'entrée, l'afficheur n'affiche pas forcément "0". Ceci est absolument normal et n'influence pas le mesurage ni la précision.
- Évitez l'exposition de l'appareil à des températures extrêmes, de l'humidité, des impuretés, de la poussière etc. N'ouvrez pas le boîtier pour éviter toute électrocution.
- Une interférence lors du mesurage réduit la sensibilité.

## 7. Spécifications techniques

canal A (0,01 Hz à 50 MHz) :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| plage de fréquence    | couplage CC 0,01 Hz à 100 Hz<br>couplage CA 100 Hz à 50 MHz |
| sensibilité           | 80 mVrms  |
| impédance             | 1 MΩ  |
| atténuateur           | x1, x20   |
| tension d'entrée max. | 30 V (crête CC/CA)  |

canal B (50 MHz à 2,4 GHz) :

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| plage de fréquence    | de 50 MHz à 2,4 GHz |
| sensibilité           | 50 mVrms            |
| couplage              | CA uniquement       |
| impédance             | 50 Ω                |
| tension d'entrée max. | 3 V                 |

Résolution (dépendant du réglage du temps d'ouverture)

| Étape | Couplage | Plage de fréquence                     | Résolution             |                        |
|-------|----------|--|------------------------|------------------------|
|       |          |  | Temps d'ouverture min. | Temps d'ouverture max. |
| 1     | CA       | 1 GHz - 2,4 GHz                        | 1 kHz                  | 100 Hz                 |
| 1     | CA       | 50 MHz - 1 GHz<br>(1 GHz non incl.)    | 1 kHz                  | 10 Hz                  |
| 2     | CA       | 2 MHz - 50 MHz                         | 1 kHz                  | 10 Hz                  |
| 3     | CA       | 100 Hz - 2 MHz                         | 10 kHz                 | 0,1 Hz                 |
| 3     | CC       | 0,01 Hz - 100 Hz<br>(100 Hz non incl.) |                        | 0,001 Hz               |

base de temps

|  |   |
|--|---|
| stabilité à court terme                    | $\pm 3 \times 10^{-9}/s$  |
| stabilité à long terme                     | $\pm 2 \times 10^{-5}/\text{mois}$  |
| coefficient de variation de la température | $\pm 1 \times 10^{-5}$ , 10–40 °C   |
| variation de la tension en ligne           | $\pm 1 \times 10^{-7}$ pour la tension en ligne $\pm 10\%$  |
| temps d'ouverture                          | continuellement variable de 100 ms à 10 s   |
| afficheur                                  | 8 digits, afficheur LEDs de 19 x 12,5 mm avec affichage des étapes, fréquence, période, indication en kHz/s et MHz/ms |
| précision                                  | erreur de temps standard (t) x fréquence (f) $\pm 1$ digit  |
| alimentation                               | 110–220 VCA $\pm 10\%$ , 50/60 Hz   |
| temps de préchauffage                      | 20 min  |
| température de service                     | 0–50 °C, 10–90 % RH   |
| température de stockage                    | -40 à 60 °C, 5–90 % RH  |
| poids                                      | 1,6 kg  |
| dimensions                                 | 270 x 215 x 100 mm  |
| accessoires                                | mode d'emploi, câble d'alimentation (câble de test non incl.)   |

**N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Toutes les informations présentées dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable.**

**© DROITS D'AUTEUR – SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés.** Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

## MANUAL DEL USUARIO

### 1. Introducción y características

#### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto




Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

**Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.**

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

El DVM13MFC2 es un contador de frecuencia de alta resolución multifunción controlado por microprocesador. Algunas características: mediciones de frecuencia y período, selección de función de 3 pasos, visualización del funcionamiento en una pantalla LED de 8 dígitos.

## 2. Descripción



|          |                                 |           |                       |           |                                    |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | canal A                         | <b>7</b>  | indicación LED MHz/ms | <b>13</b> | tecla AC/DC COUPLING               |
| <b>2</b> | canal B                         | <b>8</b>  | tecla RESET           | <b>14</b> | tecla GATE TIME                    |
| <b>3</b> | indicación LED de la frecuencia | <b>9</b>  | tecla PERIOD          | <b>15</b> | interruptor de alimentación        |
| <b>4</b> | indicación LED del período      | <b>10</b> | tecla CONFIRM         | <b>16</b> | interruptor 220V/110V              |
| <b>5</b> | pantalla LED                    | <b>11</b> | tecla FUNCTION        | <b>17</b> | conector de alimentación y fusible |
| <b>6</b> | indicación LED kHz/s            | <b>12</b> | tecla ATT             |           |                                    |

## 3. Las teclas

Conecte el DVM13MFC2 a una toma de corriente CA 220V/110V ( $\pm 10\%$ ). El consumo máx. es de 5 W. Active el aparato unos veinte minutos antes de empezar a medir para que el aparato y el oscilador de cristal se puedan precalentar. Esto asegura mediciones precisas.

### Tecla FUNCTION (3 pasos)

Paso 1: rango de 50 MHz a 2,4 GHz; entrada por canal B, unidades de medida en ms/MHz.

Paso 2: rango de 2 MHz a 50 MHz, entrada por canal A, unidades de medida en ms/MHz.

Paso 3: rango de 0,01 Hz a 2 MHz, entrada por canal A, unidades de medida en s/kHz.

### Tecla PERIOD

Pulse esta tecla para entrar en el modo de medición del período.

### Tecla CONFIRM

Pulse esta tecla para que el aparato empiece con las mediciones según el modo predefinido.

### Tecla AC/DC COUPLING

Ponga este conmutador hacia abajo para mediciones CC. Ponga este conmutador hacia arriba para mediciones CA.

### Tecla RESET

Pulse esta tecla para reinicializar el DVM13MFC2.

### Tecla ATT

Ponga este conmutador hacia abajo para mediciones atenuadas de 20 dB. Ponga este conmutador hacia arriba para mediciones no atenuadas.

## 4. Funcionamiento



**Asegúrese de que sincronice la tensión de red local y la tensión del DVM13MFC2. Verifique el interruptor 220V/110V de la parte trasera del aparato.**

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente (CA 220V/110V, 50 Hz o 60 Hz) y conecte el DVR13MFC2. Deje que el aparato se precaliente durante 20 minutos.

**Medir la frecuencia**

1. Seleccione el canal A o B (según la frecuencia que quiere medir) y conéctelo a la fuente de la señal por medio de un cable de prueba adecuado (no incluido).
2. Pulse la tecla AC/DC COUPLING si la frecuencia de la señal que quiere medir es inferior a 100 Hz.
3. Si quiere medir una señal importante, pulse la tecla ATT para estar seguro de medir una señal atenuada.
4. Si la tecla FUNCTION está pulsada, el último dígito visualizado indica el paso de selección actual.

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|---|

La medición de frecuencia sólo tiene 3 pasos.

5. Complete los pasos de 1 a 3 y pulse la tecla CONFIRM. El DVR13MFC2 visualiza los resultados.
6. Ajuste el tiempo de puerta.
7. Si mide una señal de 100 Hz, el aparato mide automáticamente el período y visualiza los resultados.

**Medir el período**

Pulse la tecla PERIOD. El aparato mide el período y visualiza los resultados.

**5. Ejemplos**

1. Conecte el DVM13MFC2 a la red (110/220 VCA).
2. Conecte el aparato y deje que se precaliente.
3. Conecte un cable de prueba adecuado (no incl.) al puerto de entrada del panel frontal. Seleccione el canal A o B según el rango de la frecuencia.
4. Seleccione la función adecuada y el tiempo de puerta. Cuanto más corto sea el tiempo de puerta, más rápida será la medición de la frecuencia, pero más baja será la resolución. Cuanto más largo sea el tiempo de puerta, más lenta será la medición de la frecuencia, pero más alta será la resolución.
5. Pulse la tecla PERIOD para medir el período. Confirme al pulsar la tecla CONFIRM. El aparato efectúa las mediciones.

**Ejemplo 1: Medir un receptor analógico**

Conecte un cable de prueba adecuado (no incl.) a la entrada del canal B y ponga la tecla FUNCTION en el paso 1. Seleccione el tiempo de puerta (ajuste manual de 100 ms a 10 s). La pantalla LED visualiza:

|  |  |  |  |  |   |        |
|--|--|--|--|--|---|--------|
|  |  |  |  |  | 1 | 1 paso |
|--|--|--|--|--|---|--------|

|  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | 9 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 900 MHz |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|

**Ejemplo 2: Medir una frecuencia de emisión de un interfono de 30 MHz**

Ponga la función (FUNCTION) en 2 pasos y seleccione el tiempo de puerta (ajuste manual de 100 ms a 10 s). La pantalla LED visualiza:

|  |  |  |  |  |   |         |
|--|--|--|--|--|---|---------|
|  |  |  |  |  | 2 | 2 pasos |
|--|--|--|--|--|---|---------|

|  |   |   |   |   |   |   |   |        |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|  | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 MHz |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|

**Ejemplo 3: Medir una frecuencia auto oscilante (p.ej. un teléfono, interfono etc.)**

Ponga la función (FUNCTION) en 2 pasos. Conecte un extremo de un cable de prueba (capacidad de 5 pF) al borne rojo; utilice el otro extremo al tocar el punto de contacto.

## 6. Advertencias

- Al medir una señal de alta tensión o una señal RF, asegúrese de que utilice cables en serie con larga capacidad para evitar daños.
- Pulse una vez la tecla RESET para reinicializar el aparato o desactívelo si no funciona correctamente.
- Si no hay una señal de entrada, la pantalla no visualiza necesariamente "0". Esto es completamente normal y no influye la medición ni la precisión.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas, humedad, impurezas, polvo, etc. No abra la caja para evitar una electrocución.
- Una interferencia durante la medición disminuye la sensibilidad.

## 7. Especificaciones

canal A (0,01 Hz a 50 MHz):

|                         |   |
|-------------------------|---|
| rango de frecuencias    | acoplamiento CC 0,01 Hz a 100 Hz<br>acoplamiento CA 100 Hz a 50 MHz |
| sensibilidad            | 80 mVrms  |
| impedancia              | 1 MΩ  |
| atenuación              | x1, x20   |
| tensión de entrada máx. | 30 V (cresta DC/AC)   |

canal B (50 MHz a 2,4 GHz):

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| rango de frecuencias    | de 50 MHz a 2,4 GHz |
| sensibilidad            | 50 mVrms            |
| acoplamiento            | sólo CA             |
| impedancia              | 50 Ω                |
| tensión de entrada máx. | 3 V                 |

Resolución (depende del ajuste del tiempo de puerta)

| Paso | Acoplamiento | Rango de frecuencias                  | Resolución            |                       |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              |                                       | Tiempo de puerta mín. | Tiempo de puerta máx. |
| 1    | AC           | 1 GHz – 2,4 GHz                       | 1 kHz                 | 100 Hz                |
| 1    | AC           | 50 MHz – 1 GHz<br>(1 GHz no incl.)    | 1 kHz                 | 10 Hz                 |
| 2    | AC           | 2 MHz – 50 MHz                        | 1 kHz                 | 10 Hz                 |
| 3    | AC           | 100 Hz – 2 MHz                        | 10 kHz                | 0,1 Hz                |
| 3    | DC           | 0,01 Hz – 100 Hz<br>(100 Hz no incl.) | 0,001 Hz              |                       |

base de tiempos

|  |   |
|--|---|
| estabilidad de corta duración              | ± 3 × 10 <sup>-9</sup> /s   |
| estabilidad de larga duración              | ± 2 × 10 <sup>-5</sup> /mes   |
| coeficiente de variación de la temperatura | ± 1 × 10 <sup>-5</sup> , 10–40 °C   |
| variación de la tensión en línea           | ± 1 × 10 <sup>-7</sup> para la tensión en línea ± 10 %  |
| tiempo de puerta                           | continuamente variable de 100 ms a 10 s   |
| pantalla                                   | 8 dígitos, pantalla LEDs de 19 × 12,5 mm con visualización de los pasos, la frecuencia, el período, la indicación en kHz/s y MHz/ms |
| precisión                                  | error de tiempo estándar (t) × frecuencia (f) ± 1 dígito  |
| alimentación                               | 110–220 VAC ± 10 %, 50/60 Hz  |
| tiempo de precalentamiento                 | 20 min  |
| temperatura de funcionamiento              | 0–50 °C, 10–90 % RH   |
| temperatura de almacenamiento              | de -40 a 60 °C, 5–90 % RH   |
| peso                                       | 1,6 kg  |

|             |  |
|-------------|--|
| dimensiones | 270 x 215 x 100 mm   |
| accesorios  | manual del usuario, cable de alimentación (cable de prueba no incl.) |

**Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebidio) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.**

**© DERECHOS DE AUTOR – Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados.** Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### 1. Einführung und Eigenschaften

An alle Einwohner der Europäischen Union

**Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt**




Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

**Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Der DVM13MFC2 ist ein multifunktionaler intelligenter Frequenzzähler mit hoher Auflösung, gesteuert durch einen Mikroprozessor. Einige Eigenschaften: Frequenzmessung, Periode, Wahl zwischen 3-Schrittffunktion, Betriebsanzeige auf dem 8-stelligen LED-Display.

### 2. Umschreibung



|          |                   |           |                    |           |                                |
|----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Eingang Kanal A   | <b>7</b>  | MHz/ms Anzeige-LED | <b>13</b> | AC/DC COUPLING-Taste           |
| <b>2</b> | Eingang Kanal B   | <b>8</b>  | RESET-Taste        | <b>14</b> | GATE TIME-Taste                |
| <b>3</b> | Frequenz-LED      | <b>9</b>  | PERIOD-Taste       | <b>15</b> | EIN/AUS-Taste                  |
| <b>4</b> | Periode-LED       | <b>10</b> | CONFIRM-Taste      | <b>16</b> | 220V/110V-Schalter             |
| <b>5</b> | LED-Display       | <b>11</b> | FUNCTION-Taste     | <b>17</b> | Netzkabeleingang und Sicherung |
| <b>6</b> | kHz/s Anzeige-LED | <b>12</b> | ATT-Taste          |           |                                |

### 3. Die Bedienungstasten

Schließen Sie den DVM13MFC2 an das Netz (AC 220V/110V) ( $\pm 10\%$ ) an. Der maximale Stromverbrauch beträgt 5 W. Schalten Sie das Gerät 20 Minuten bevor Sie Messungen ausführen ein um den Kristalloszillator vorzuheizen und genaue Messergebnisse zu bekommen.

#### **FUNCTION-Taste (3 Schritte)**

Schritt 1: Bereich von 50 MHz bis 2,4 GHz; Eingang ab Kanal B, Darstellung in ms/MHz.

Schritt 2: Bereich von 2 MHz bis 50 MHz, Eingang ab Kanal A, Darstellung in ms/MHz.

Schritt 3: Bereich von 0,01 Hz bis 2 MHz, Eingang ab Kanal A, Darstellung in s/kHz.

#### **PERIOD-Taste**

Drücken Sie diese Taste um eine Periodenmessung auszuführen.

#### **CONFIRM-Taste**

Drücken Sie diese Taste, das Gerät fängt mit der Messung an gemäß dem im Voraus eingestellten Modus.

#### **AC/DC COUPLING-Taste**

Stellen Sie den Schalter in die untere Position um DC-Messungen auszuführen. Stellen Sie diesen Schalter in die obere Position um AC-Messungen auszuführen.

#### **RESET-Taste**

Drücken Sie diese Taste um Ihren DVR13MFC2 rückzustellen.

#### **ATT-Taste**

Stellen Sie den Schalter in die untere Position für eine Messung um 20 dB weniger. Stellen Sie den Schalter in die obere Position für eine unabgeschwächte Messung.

## 4. Bedienung



**Sorgen Sie dafür, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des DVM13MFC2 übereinstimmt. Überprüfen Sie den 220V/110V-Schalter an der Rückseite des Gerätes.**

Schließen Sie das Gerät an das Netz (AC 220V/110V, 50 Hz oder 60 Hz) an und schalten Sie den DVR13MFC2 ein. Lassen Sie das Gerät ungefähr 20 Minuten vorheizen.

#### **Frequenzmessungen**

- Wählen Sie den Kanal (A oder B, abhängig vom Bereich) und verbinden Sie ihn mit der Signalquelle mittels eines geeigneten Testkabels.
- Drücken Sie die AC/DC COUPLING-Taste wenn das zu messende Signal kleiner ist als 100 Hz.
- Bei einem hohen Eingangssignal, drücken Sie die ATT-Taste, sodass Ihr DVR13MFC2 ein abgeschwächtes Signal misst.
- Wenn Sie die FUNCTION-Taste drücken, erscheint der heutige Schritt als letzter auf dem Display.



Eine Frequenzmessung zählt nur 3 Schritte.

- Ergänzen Sie die 3 Schritte und drücken Sie CONFIRM. Der DVR13MFC2 zeigt die Messung an.
- Regeln Sie die Portzeit.
- Wenn Sie ein Signal von 100 Hz messen, das Gerät wird automatisch eine Periodenmessung ausführen und die Messung auf dem Display zeigen.

#### **Periodenmessung**

Drücken Sie die PERIOD-Taste. Das Gerät misst die Periode und zeigt die Messung auf dem Display.

## 5. Einige Beispiele

- Schließen Sie den DVM13MFC2 an das Netz an (110/220 VAC).
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste auf ON stellen. Lassen Sie das Gerät ungefähr 20 Minuten vorheizen.
- Verbinden Sie ein geeignetes Testkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Eingang auf der Frontplatte. Wählen Sie Kanal A oder B abhängig von dem Frequenzbereich.

4. Wählen Sie die geeignete Funktion und Portzeit. Je kürzer die Portzeit, desto schneller geschieht die Messung aber desto niedriger ist die Auflösung. Je langer die Portzeit, desto langsamer geschieht die Messung aber desto höher ist die Auflösung.
5. Drücken Sie die PERIOD-Taste um eine Periodemessung auszuführen. Drücken Sie die CONFIRM-Taste. Das Gerät führt die Messung aus.

**Beispiel 1: Messung eines analogen Telefons**

Verbinden Sie ein geeignetes Testkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Eingang von Kanal B und stellen Sie das Gerät auf Schritt 1 mit der Funktionstaste. Wählen Sie die Portzeit (manuelle Einstellung von 100 ms bis 10 s). Das LED-Display zeigt das Folgende:

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|--|--|--|--|--|--|---|

1 Schritt

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

900 MHz

**Beispiel 2: Messung einer 30MHz-Sendfrequenz einer Sprechanlage**

Stellen Sie das Gerät auf mit der FUNCTION-Taste auf 2 Schritte ein und selektieren Sie die Portzeit (manuelle Einstellung von 100 ms bis 10 s). Das LED-Display zeigt das Folgende:

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|--|---|

2 Schritte

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

30 MHz

**Beispiel 3: Messung einer selbstoszillierenden Frequenz (z.B. eines Telefons, einer Sprechanlage, usw.)**

Stellen Sie das Gerät mit der FUNCTION-Taste auf 2 Schritte ein. Verbinden Sie das Ende eines Testkabels (Kapazität von 5 pF) mit dem roten Anschluss und messen Sie mit dem anderen Ende die Frequenz, indem Sie den Kontaktpunkt berühren.

**6. Warnung**

- Sorgen Sie dafür, dass, wenn Sie ein Hochspannungssignal oder ein starkes RF-Signal messen, die Kabel seriell angeschlossen sind und das sie eine hohe Kapazität bewältigen können um Beschädigung zu vermeiden.
- Drücken Sie mal die RESET-Taste um das Gerät zurückzustellen (auf Null) oder schalten Sie das Gerät aus wenn es nicht mehr korrekt funktioniert.
- Wenn es kein Eingangssignal gibt, dann wird das Display nicht automatisch "0" zeigen. Das ist ganz normal und wird die Genauigkeit oder die Messungen nicht beeinflussen.
- Das Gerät keinen extremen Temperaturen, keiner Feuchte und keinem Staub aussetzen. Öffnen Sie nie das Gerät. So vermeiden Sie elektrische Schläge.
- Eine starke Störung wird die Empfindlichkeit negativ beeinflussen.

**7. Technische Daten**

| Kanal A (von 0,01 Hz bis 50 MHz): |   |
|-----------------------------------|---|
| Frequenzbereich                   | DC-Kupplung von 0,01 Hz bis 100 Hz<br>AC-Kupplung von 100 Hz bis 50 MHz |
| Empfindlichkeit                   | 80 mVrms  |
| Impedanz                          | 1 MΩ  |
| Dämpfung                          | x1, x20   |
| Max. Eingangsspannung             | 30 V (DC/AC Spitze)   |

## Kanal B (von 50 MHz bis 2,4 GHz):

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Frequenzbereich       | von 50 MHz bis 2,4 GHz |
| Empfindlichkeit       | 50 mVrms               |
| Kupplung              | nur AC                 |
| Impedanz              | 50 Ω                   |
| Max. Eingangsspannung | 3 V                    |

Auflösung (abhängig der Einstellung der Portzeit)

| Schritt | Kupplung | Frequenzbereich                          | Auflösung     |               |
|---------|----------|--|---------------|---------------|
|         |          |  | Min. Portzeit | Max. Portzeit |
| 1       | AC       | 1 GHz – 2,4 GHz                          | 1 kHz         | 100 Hz        |
| 1       | AC       | 50 MHz – 1 GHz<br>(1 GHz nicht inkl.)    | 1 kHz         | 10 Hz         |
| 2       | AC       | 2 MHz – 50 MHz                           | 1 kHz         | 10 Hz         |
| 3       | AC       | 100 Hz – 2 MHz                           | 10 kHz        | 0,1 Hz        |
| 3       | DC       | 0,01 Hz – 100 Hz<br>(100 Hz nicht inkl.) | 0,001 Hz      |               |

## Zeitbasis

|                           |  |
|---------------------------|--|
| "Short-Time" Stabilität   | ± 3 × 10 <sup>-9</sup> /s  |
| "Long-Time" Stabilität    | ± 2 × 10 <sup>-5</sup> /Monat  |
| Abweichungskoeffizient    | ± 1 × 10 <sup>-5</sup> , 10–40 °C  |
| Abweichung Leiterspannung | ± 1 × 10 <sup>-7</sup> für Leiterspannung ± 10 %   |
| Portzeit                  | ständig wechselnd zwischen 100 ms bis 10 s   |
| Display                   | 8-stellig, 19 × 12,5 mm LED-Display mit Schritten, Frequenz, Periode, Wiedergabe in kHz/s und MHz/ms |
| Genauigkeit               | standardmäßige Zeitfehler (t) x Frequenz (f) ± 1 Stelle  |
| Stromversorgung           | 110–220 VAC ± 10 %, 50/60 Hz   |
| Vorheizung                | 20 min   |
| Betriebstemperatur        | 0–50 °C, 10–90 % RH  |
| Lagertemperatur           | -40 bis 60 °C, 5–90 % RH   |
| Gewicht                   | 1,6 kg   |
| Abmessungen               | 270 × 215 × 100 mm   |
| Zubehör                   | Bedienungsanleitung, Stromkabel (Testkabel nicht mitgeliefert)                                       |

**Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.**

**© URHEBERRECHT**

**Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten.** Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## 1. Wprowadzenie i cechy

**Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.**

### Ważne informacje dotyczące środowiska.




Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do zbiorowego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska

**W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.**

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

DVM13MFC2 to wielofunkcyjny inteligentny licznik częstotliwości o wysokiej rozdzielczości oparty na technologii mikroprocesorowej. Cechy: pomiar częstotliwości, okresu, 3-stopniowy wybór funkcji, 8-cyfrowy wyświetlacz LED ze wskazaniem stanu i jednostek.

## 2. Opis



|          |                                |           |                             |           |                                 |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | kanał A                        | <b>7</b>  | dioda LED wskazująca MHz/ms | <b>13</b> | przycisk sprzężenia AC/DC       |
| <b>2</b> | kanał B                        | <b>8</b>  | przycisk RESET              | <b>14</b> | pokrętło GATE TIME              |
| <b>3</b> | dioda wskazująca częstotliwość | <b>9</b>  | przycisk PERIOD             | <b>15</b> | przycisk POWER                  |
| <b>4</b> | dioda wskazująca okres         | <b>10</b> | przycisk CONFIRM            | <b>16</b> | przełącznik 220V/110V           |
| <b>5</b> | wyświetlacz LED                | <b>11</b> | przycisk FUNCTION           | <b>17</b> | gniazdo zasilania i bezpiecznik |
| <b>6</b> | dioda wskazująca kHz/s         | <b>12</b> | przycisk ATT                |           |                                 |

## 3. Przyciski

Należy podłączyć DVM13MFC2 do gniazda sieciowego AC 220 V/110 V ( $\pm 10\%$ ). Maksymalny pobór mocy wynosi 5 W. Włączyć urządzenie na 20 minut przed planowanym pomiarem. Dzięki temu urządzenie i rezonator kwarcowy nagrzewają się, zapewniając dokładność i stabilność odczytu.

### Przycisk FUNCTION (3 stopnie)

1 stopień: zakres 50 MHz - 2,4 GHz, wejście z kanału B, wynik pomiaru podawany w ms/MHz.

Krok 2: zakres 2 MHz - 50 MHz, wejście z kanału A, wynik pomiaru podawany w ms/MHz.

3 stopień: zakres 0,01 MHz - 2 MHz, wejście z kanału A, wynik pomiaru podawany w s/Hz.

### Przycisk PERIOD

Naciśnąć ten przycisk, aby przejść do trybu pomiaru okresu.

### Przycisk CONFIRM

Naciśnąć ten przycisk, aby przełączyć urządzenie na ustalony tryb.

**Przycisk AC/DC COUPLING**

Przestawić ten przełącznik w położenie dolne do pomiarów DC. Przestawić ten przełącznik w położenie dolne do pomiarów AC.

**Przycisk RESET**

Nacisnąć ten przycisk, aby zresetować DVM13MFC2.

**Przycisk ATT**

Przestawić ten przełącznik w położenie dolne, aby wynik pomiaru był tłumiony o 20 dB. Przestawić ten przełącznik w położenie górne, aby wyłączyć tłumienie.

**4. Obsługa**

**Upewnić się, że napięcie sieciowe jest dopasowane do napięcia DVM13MFC2. W razie konieczności przestawić przełącznik 220V/110V z tyłu urządzenia.**

Podłączyć kabel zasilania do gniazdka (AC 220 V/110 V, 50 Hz lub 60 Hz) i włączyć DVM13MFC2. Odczekać 20 minut, aby urządzenie się nagrzało.

**Pomiar częstotliwości**

1. Wybrać kanał A lub kanał B (w zależności od zakresu pomiaru) i podłączyć do źródła sygnału za pomocą odpowiedniego kabla testowego (brak w zestawie).
2. Nacisnąć przycisk AC/DC COUPLING, jeżeli częstotliwość mierzonego sygnału jest niższa niż 100 Hz.
3. Jeżeli sygnał wejściowy jest silny, nacisnąć przycisk ATT, aby urządzenie DVM13MFC2 dokonywało pomiaru tłumionego sygnału.
4. Po naciśnięciu przycisku FUNCTION, ostatnia cyfra na wyświetlaczu pokazuje obecnie wybrany stopień.

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|---|

Pomiar częstotliwości obejmuje 3 stopnie.

5. Przeprowadzić kroki od 1 do 3 i nacisnąć przycisk CONFIRM. DVM13MFC2 wyświetla wyniki pomiarów.
6. Regulacja czasu otwarcia bramki
7. W przypadku pomiaru sygnału 100 Hz urządzenie automatycznie zacznie mierzyć okres i wyświetli wyniki pomiaru.

**Pomiar okresu**

Nacisnąć przycisk PERIOD. Urządzenie zacznie mierzyć okres i wyświetli wyniki pomiaru.

**5. Przykłady**

1. Podłączyć DVM13MFC2 do sieci (110/220 VAC).
2. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika i odczekać 20 minut aż się nagrzeje.
3. Podłączyć odpowiedni kabel testowy (brak w zestawie) do gniazda wejściowego na panelu przednim. Wybrać kanał A lub B, w zależności od zakresu częstotliwości.
4. Wybrać odpowiednią funkcję i czas otwarcia bramki. Im krótszy czas otwarcia bramki, tym szybszy pomiar częstotliwości, ale tym mniejsza rozdzielcość. Im dłuższy czas otwarcia bramki, tym wolniejszy pomiar częstotliwości, ale tym większa rozdzielcość.
5. Nacisnąć przycisk PERIOD, aby dokonać pomiaru okresu. Nacisnąć przycisk CONFIRM, aby zatwierdzić. Urządzenie rozpoczęcie pomiaru.

**Przykład 1: Pomiar analogowego telefonu**

Podłączyć odpowiedni kabel testowy (brak w zestawie) do wejścia w kanale B i przyciskiem FUNCTION ustawić 1 stopień. Wybrać czas otwarcia bramki (ręcznie, w zakresie od 100 ms do 10 s). Na wyświetlaczu pojawi się:

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 1 |
|--|--|--|--|--|---|

1 stopień

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

900 MHz

**Przykład 2: Pomiar częstotliwości emisji interkomu 30 MHz**

Za pomocą przycisku FUNCTION ustawić 2 stopień i wybrać czas otwarcia bramki (ręcznie, w zakresie od 100 ms do 10 s). Na wyświetlaczu LED pojawi się:

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

2 stopień

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

30 MHz

**Przykład 3: Pomiar częstotliwości drgań samowzbudnych (np. telefonu, interkomu itd.)**

Za pomocą przycisku FUNCTION ustawić 2 stopień. Podłączyć jedną końcówkę kabla testowego o pojemności 5 pF do czerwonego zacisku; za pomocą drugiego końca zmierzyć częstotliwość poprzez dotknięcie punktu styku.

**6. Ostrzeżenia**

- Podczas pomiaru wysokich napięć lub silnych sygnałów radiowych należy się upewnić, że kable są połączone szeregowo i mają wysoką pojemność, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nacisnąć jednokrotnie przycisk RESET, aby zresetować urządzenie, lub wyłączyć urządzenie, jeżeli nie działa prawidłowo.
- Jeżeli nie ma sygnału wejściowego, wyświetlacz nie będzie zawsze wskazywał "0". Jest to normalne zjawisko, nie wpływa na pomiary ani ich dokładność.
- Nie narażać urządzenia na oddziaływanie wysokich temperatur, wilgoć, zanieczyszczenia, pył itd. Nie otwierać urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego.
- Silne zakłócenia zmniejszą czułość pomiaru.

**7. Specyfikacja techniczna**

kanał A (0,01 Hz - 50 MHz):

|                          |   |
|--------------------------|---|
| zakres częstotliwości    | łącznik DC 0,01 Hz - 100 Hz<br>łącznik AC 100 Hz - 50 MHz |
| czułość                  | 80 mVrms  |
| impedancja               | 1 MΩ  |
| tłumik                   | x1, x20   |
| maks. napięcie wejściowe | 30 V (wartość szczytowa DC/AC)                            |

kanał B (50 MHz - 2,4 GHz):

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| zakres częstotliwości    | od 50 MHz do 2,4 GHz |
| czułość                  | 50 mVrms             |
| łącznik                  | tylko AC             |
| impedancja               | 50 Ω                 |
| maks. napięcie wejściowe | 3 V                  |

Rozdzielcość (zależy od czasu otwarcia bramki)

| Krok | Łącznik | zakres częstotliwości                     | Rozdzielcość              |                            |
|------|---------|---|---------------------------|----------------------------|
|      |         |   | Min. czas otwarcia bramki | Maks. czas otwarcia bramki |
| 1    | AC      | 1 GHz - 2,4 GHz                           | 1 kHz                     | 100 Hz                     |
| 1    | AC      | 50 MHz - 1 GHz<br>(nie obejmuje 1 GHz)    | 1 kHz                     | 10 Hz                      |
| 2    | AC      | 2 MHz - 50 MHz                            | 1 kHz                     | 10 Hz                      |
| 3    | AC      | 100 Hz - 2 MHz                            | 10 kHz                    | 0,1 Hz                     |
| 3    | DC      | 0,01 Hz - 100 Hz<br>(nie obejmuje 100 Hz) | 0,001 Hz                  |                            |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| podstawa czasu                  |   |
| stabilność krótkoterminowa      | $\pm 3 \times 10^{-9}/\text{s}$   |
| stabilność długoterminowa       | $\pm 2 \times 10^{-5}/\text{miesiąc}$   |
| współczynnik dryftu temperatury | $\pm 1 \times 10^{-5}$ , 10–40 °C   |
| wahania napięcia sieciowego     | $\pm 1 \times 10^{-7}$ dla napięcia sieciowego $\pm 10\%$   |
| czas bramki                     | regulacja bezstopniowa od 100 ms do 10 s  |
| wyświetlacz                     | 8-cyfrowy wyświetlacz LED 19 x 12,5 mm ze wskazaniem stopni, częstotliwości, okresu, kHz/s i MHz/ms |
| precyzja                        | błąd podstawy czasu ( $t$ ) x częstotliwość ( $f$ ) $\pm 1$ cyfra                                   |
| zasilanie                       | 110–220 VAC $\pm 10\%$ , 50/60 Hz   |
| czas nagrzewania                | 20 min.   |
| temperatura robocza             | 0–50 °C, 10–90 % RH   |
| temperatura przechowywania      | -40 – 60 °C, 5–90 % RH  |
| waga                            | 1,6 kg  |
| wymiary                         | 270 x 215 x 100 mm  |
| akcesoria                       | instrukcja obsługi, kabel zasilania (zestaw nie zawiera kabla testowego)                            |

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

**© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI – Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman nv i jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie.** Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiwana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

## MANUAL DO UTILIZADOR

### 1. Introdução e Características

#### Aos cidadãos da União Europeia

#### Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto




Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

#### Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

O DVM13MFC2 é um contador de frequência inteligente multifunções de alta resolução com base num microprocessador. As características incluem: medição de frequência e período, seleção de função em 3 passos, estado de funcionamento, unidade e display LED de 8 dígitos.

## 2. Descrição



|          |                             |           |                           |           |                                 |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | porta do canal A            | <b>7</b>  | LED indicador de MHz/mseg | <b>13</b> | tecla de acoplamento CA/CC      |
| <b>2</b> | porta do canal B            | <b>8</b>  | tecla RESET               | <b>14</b> | botão GATE TIME                 |
| <b>3</b> | LED indicador da frequência | <b>9</b>  | tecla PERIOD              | <b>15</b> | interruptor POWER               |
| <b>4</b> | LED indicador do período    | <b>10</b> | tecla CONFIRM             | <b>16</b> | interruptor 220V/110V           |
| <b>5</b> | visor LED                   | <b>11</b> | tecla FUNCTION            | <b>17</b> | tomada de alimentação e fusível |
| <b>6</b> | LED indicador de KHz/seg    | <b>12</b> | tecla ATT                 |           |                                 |

## 3. As Teclas

Certifique-se de que liga o seu DVM13MFC2 a uma tomada elétrica CA de 220 V/110 V ( $\pm 10\%$ ). O consumo máximo é de 5 W. Ligue o dispositivo 20 minutos antes de iniciar a medição. Isto faz o pré-aquecimento da unidade e do oscilador de cristal, de modo a garantir leituras precisas e estabilidade.

### Tecla FUNCTION (3 passos)

Passo 1: Faixa 50 MHz a 2.4 GHz, entrada do canal B, indicação da unidade de medição em ms/MHz.

Passo 2: Faixa 2 MHz a 50 MHz, entrada do canal A, indicação da unidade de medição em ms/MHz.

Passo 3: Faixa 0.01 Hz a 2 MHz, entrada do canal A, indicação da unidade de medição em s/kHz.

### Tecla PERIOD

Pressione esta tecla para entrar no modo de medição do período.

### Tecla CONFIRM

Pressione esta tecla e o instrumento começará a funcionar de acordo com o modo pré-definido.

### Tecla AC/DC COUPLING

Coloque este botão na posição para baixo caso pretenda fazer medições CC (DC). Coloque este botão na posição para cima caso pretenda fazer medições CA (AC).

### Tecla RESET

Pressione esta tecla para reiniciar o seu DVM13MFC2.

### Tecla KEY

Coloque este botão na posição para baixo para uma medição atenuada em 20 dB. Coloque este botão na posição para cima para uma medição não-atenuada.

## 4. Utilização



**Certifique-se de que faz corresponder a tensão da rede local com a tensão do seu DVM13MFC2. Verifique o interruptor 220V/110V na parte de trás do dispositivo.**

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica (CA 220 V / 110 V, 50 Hz ou 60 Hz) e ligue o seu DVM13MFC2. Deixe a unidade aquecer durante 20 minutos.

### medição da frequência

1. Selecione o canal A ou o canal B (dependendo do intervalo a ser medido) e ligue-o à fonte de sinal através de um cabo de teste apropriado (não incluído).
2. Pressione a tecla AC/DC COUPLING caso a frequência do sinal a ser medido seja inferior a 100 Hz.

3. Se o sinal de entrada for muito alto, pressione a tecla ATT para se certificar de que o DVM13MFC2 irá medir um sinal atenuado.
4. Quando pressiona a tecla FUNCTION, o último dígito apresentado indica o passo atualmente selecionado.

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2 |
|--|--|--|--|--|---|

A medição da frequência tem apenas 3 passos.

5. Complete os passos 1 a 3 e pressione a tecla CONFIRM. O DVM13MFC2 apresenta os resultados da medição.
6. Ajustar o intervalo de medição
7. Ao medir um sinal de 100 Hz, o aparelho começa automaticamente a medir o respectivo período e apresenta os resultados da medição .

#### **Medição do Período**

Pressione a tecla PERIOD. O dispositivo comece a medir o período e apresenta os resultados do teste.

#### **5. Exemplos**

1. Ligue o DVM13MFC2 à tomada elétrica(110/220 VAC).
2. Ligue o aparelho usando o botão ON e faça um pré-aquecimento de 20 minutos.
3. Ligue um cabo de teste apropriado (não incl.) na porta de entrada existente no painel frontal. Selecione o canal A ou B conforme a amplitude da frequência.
4. Selecione a função e intervalo de medição adequados. Quanto mais curto o intervalo de medição, mais rápida é a medição da frequência mas mais baixa é a resolução. Quanto mais longo o intervalo de medição, mais lenta é a medição da frequência mas mais alta é a resolução.
5. Pressione PERIOD para medir o período. Pressione a tecla CONFIRM para confirmar. O aparelho inicia a medição.

#### **Exemplo 1: Medir um dispositivo analógico**

Ligue um cabo de teste apropriado (não incl.) com a entrada a partir do canal B e coloque a tecla de função na posição passo-1. Selecione o intervalo de medição (regule manualmente de 100 ms até 10 s). No visor LED aparece:

|  |  |  |  |  |  |   |         |
|--|--|--|--|--|--|---|---------|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1-passo |
|--|--|--|--|--|--|---|---------|

|  |   |   |   |   |   |   |         |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 MHz |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|

#### **Exemplo 2 Medindo uma frequência de emissão de intercomunicação de 30 MHz**

Coloque a tecla FUNCTION na posição de passo-2 e selecione o intervalo de medição (regule manualmente de 100 ms até 10 s). No visor LED aparece:

|  |  |  |  |  |   |         |
|--|--|--|--|--|---|---------|
|  |  |  |  |  | 2 | passo-2 |
|--|--|--|--|--|---|---------|

|  |   |   |   |   |   |   |        |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 MHz |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|

#### **Exemplo 3: Medição de uma frequência auto-oscilante (por exemplo, de um telefone, intercomunicador, etc.)**

Coloque a tecla FUNCTION na posição 2-passo Ligue uma das extremidades de um cabo de teste com 5 pF de capacidade à garra vermelha; use a outra extremidade para medir a frequência tocando no ponto de contacto.

#### **6. Advertências**

- Ao medir um sinal RF forte ou de alta tensão, certifique-se de que os cabos estão em série e possuem uma grande capacidade de modo a evitar danos.
- Pressione o botão RESET uma vez para reiniciar o aparelho ou para o desligar no caso de este não

estar a funcionar corretamente.

- Quando não existe sinal de entrada, o visor pode não indicar "0" necessariamente. Isto é absolutamente normal e não afecta as medições ou a precisão do dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas, humidade, sujidade, poeira, etc. Não abra o dispositivo para evitar choques elétricos mortais.
- Uma forte interferência reduzirá a sensibilidade durante a medição.

## 7. Especificações

canal A (0.01 Hz a 50 MHz):

|                         |  |
|-------------------------|--|
| amplitude de frequência | acoplador CC de 0.01 Hz a 100 Hz<br>acoplador CA de 100 Hz a 50 Hz |
| sensibilidade           | 80 mVrms   |
| impedância              | 1 MΩ   |
| atenuador               | x1, x20  |
| máx. tensão de entrada  | 30 V (pico CC/CA)  |

canal B (50 MHz a 2.4 GHz):

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| amplitude de frequência | de 50 MHz a 2.4 GHz |
| sensibilidade           | 50 mVrms            |
| acoplamento             | apenas CA           |
| impedância              | 50 Ω                |
| máx. tensão de entrada  | 3 V                 |

Resolução (depende do intervalo de medição escolhido)

| Passo | Acoplamento | amplitude de frequência                    | Resolução                 |                           |
|-------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|
|       |             |  | Intervalo de medição mín. | Intervalo de medição máx. |
| 1     | AC          | 1 GHz – 2.4 GHz                            | 1 kHz                     | 100 Hz                    |
| 1     | AC          | 50 MHz – 1 GHz<br>(não incluindo 1 GHz)    | 1 kHz                     | 10 Hz                     |
| 2     | AC          | 2 MHz – 50 MHz                             | 1 kHz                     | 10 Hz                     |
| 3     | AC          | 100 Hz – 2 MHz                             | 10 kHz                    | 0,1 Hz                    |
| 3     | DC          | 0.01 Hz – 100 Hz<br>(não incluindo 100 Hz) | 0.001 Hz                  |                           |

base de tempo

|   |  |
|---|--|
| estabilidade a curto prazo              | $\pm 3 \times 10^{-9}/\text{s}$                        |
| estabilidade a longo prazo              | $\pm 2 \times 10^{-5}/\text{mês}$                      |
| coeficiente de derivação da temperatura | $\pm 1 \times 10^{-5}, 10\text{--}40^\circ\text{C}$    |
| variação da tensão de linha             | $\pm 1 \times 10^{-7}$ para tensão de linha $\pm 10\%$ |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| tempo de porta               | variável continuadamente de 100 ms a 10 s  |
| ecrã                         | 8 dígitos, ecrã de 19 x LED 12.5 mm com passos, frequência, período, indicação em kHz/s e MHz/ms |
| precisão                     | erro de tempo padrão ( $t$ ) x frequência ( $f$ ) $\pm 1$ dígito                                 |
| alimentação                  | 110–220 VAC $\pm 10\%$ , 50/60 Hz  |
| tempo de pré-aquecimento     | 20 minutos   |
| temperatura de funcionamento | 0–50 °C, 10–90 % RH  |
| temperatura de armazenamento | -40 a 60 °C, 5–90 % RH   |
| peso                         | 1.6 kg   |
| dimensões                    | 270 x 215 x 100 mm   |
| acessórios                   | manual do utilizador, cabo de alimentação (cabo de teste não incluído)                           |

**Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.**

**© DIREITOS DE AUTOR – A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados.** É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

## MANUALE UTENTE

### 1. Introduzione e caratteristiche

A tutti i residenti dell'Unione Europea

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Questo dispositivo deve essere restituito al distributore o ad un servizio di riciclaggio locale.


Rispettare le direttive locali vigenti.

**Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Questo frequenzimetro multifunzionale, basato su tecnologia a microprocessore, è caratterizzato da un'elevata risoluzione ed è in grado di effettuare la misurazione di periodi e frequenze. Il dispositivo è dotato di display a LED a 8 cifre, indicatori di funzione e di tasti per la selezione rapida delle funzioni e delle portate.

## 2. Descrizione



|          |                               |           |                            |           |                                     |
|----------|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | ingresso canale A             | <b>7</b>  | LED d'indicazione "MHz/ms" | <b>13</b> | tasto AC/DC COUPLING                |
| <b>2</b> | ingresso canale B             | <b>8</b>  | tasto RESET                | <b>14</b> | manopola GATE TIME                  |
| <b>3</b> | LED d'indicazione "frequenza" | <b>9</b>  | tasto PERIOD               | <b>15</b> | interruttore POWER                  |
| <b>4</b> | LED d'indicazione "periodo"   | <b>10</b> | tasto CONFIRM              | <b>16</b> | selettore 220V/110V                 |
| <b>5</b> | display a LED                 | <b>11</b> | tasto FUNCTION             | <b>17</b> | presa di alimentazione con fusibile |
| <b>6</b> | LED d'indicazione "kHz/s"     | <b>12</b> | tasto ATT                  |           |                                     |

## 3. Funzione dei tasti

Assicurarsi che la tensione impostata con il selettore "13" (presente sul pannello posteriore dello strumento) corrisponda a quella di rete (AC 220 V o 110 V,  $\pm 10\%$ ). Il massimo consumo del dispositivo è di 5 W. Accendere il dispositivo 20 minuti prima dell'utilizzo per permettere all'unità e all'oscillatore interno di raggiungere la temperatura ottimale di lavoro utile a garantire la massima precisione e stabilità.

### Tasto FUNCTION (3 gamme)

Gamma 1: da 50 MHz a 2,4 GHz; ingresso canale B, indicazione unità di misura ms/MHz.

Gamma 2: da 2 MHz a 50 MHz, ingresso canale A, indicazione unità di misura ms/MHz.

Gamma 3: da 0,01 Hz a 2 MHz, ingresso canale A, indicazione unità di misura s/kHz.

### Tasto PERIOD

Premere questo tasto per entrare in modalità misurazione periodo.

### Tasto CONFIRM

Premere questo tasto per avviare la misurazione secondo la modalità impostata.

### Tasto AC/DC COUPLING

Premere questo tasto per effettuare misurazioni in continua (DC). Rilasciarlo per effettuare misurazioni in alternata (AC).

### Tasto RESET

Premere questo tasto per RESETTARE lo strumento.

### Tasto ATT

Premere questo pulsante per impostare un'attenuazione di 20 dB. Rilasciarlo per non impostare alcuna attenuazione.

## 4. Funzionamento



**Assicurarsi che la tensione impostata con il selettore "13" (presente sul pannello posteriore dello strumento) corrisponda a quella di rete (AC 220 V o 110 V,  $\pm 2\%$ ).**

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete (AC 220 V/110 V, 50 o 60 Hz). Accendere lo strumento. Lasciarlo riscaldare per 20 minuti.

**Misurazione di frequenza**

- Applicare il segnale al canale A o B (in funzione della frequenza da misurare) utilizzando un cavo di misura idoneo (non incluse).
- Premere il tasto AC/DC COUPLING se la frequenza del segnale applicato è inferiore a 100 Hz.
- Se il livello del segnale è troppo elevato, premere il tasto ATT per attenuarlo, permettendo così allo strumento di effettuare la misurazione con un livello adeguato.
- La pressione del tasto FUNCTION permette di impostare la gamma di misurazione indicato dall'ultima cifra del display.



Le gamme disponibili per la misurazione della frequenza sono solamente 3.

- Completati i passi da 1 a 3, premere il tasto CONFIRM. Il display del DVM13MFC2 indica il valore misurato.
- Regolare il Gate Time.
- Se la frequenza del segnale applicato è di 100 Hz, il dispositivo effettua automaticamente la misurazione del periodo e ne visualizza il valore sul display.

**Misurazione del periodo**


Premere il tasto PERIOD. Il dispositivo effettua la misurazione del periodo e ne visualizza il valore sul display.

**5. Esempi**


- Collegare il DVM13MFC2 alla presa di rete (110/220 VAC).
- Accendere lo strumento e lasciarlo riscaldare per 20 minuti.
- Collegare un cavo di misura idoneo (non incluse) al canale d'ingresso A o B (in funzione della frequenza da misurare).
- Selezionare la gamma di frequenza corretta (mediante il tasto FUNCTION) e regolare il Gate Time. Con un basso valore del Gate Time si ottiene un'elevata frequenza di refresh ma una bassa risoluzione. Con un alto valore del Gate Time si ottiene una bassa frequenza di refresh ma un'alta risoluzione.
- Premere il tasto PERIOD per effettuare la misura del periodo. Confermare l'operazione premendo il tasto CONFIRM. Il dispositivo avvia la misurazione.

**Esempio 1: Misurazione del segnale di un microtelefono**

Collegare un cavo di misura idoneo (non incluse) al canale d'ingresso B e impostare, mediante il tasto FUNCTION, la gamma 1. Regolare manualmente il Gate Time (da 100 ms a 10 s). Il display a LED mostrerà:




1 tappa




900 MHz

**Esempio 2: Misurazione della frequenza di trasmissione a 30 MHz di un interfono**

Impostare la gamma 2 con il tasto FUNCTION e regolare manualmente il Gate Time (da 100 ms a 10 s). Il display a LED mostrerà:



2 tappa



30 MHz

**Esempio 3: Misurazione della frequenza di autooscillazione (es. di un telefono, interfono, ecc)**

Impostare la gamma 2 con il tasto FUNCTION. Collegare un'estremità di un cavo di misura mediante un condensatore da 5 pF; utilizzare l'altra estremità per misurare la frequenza nel punto d'interesse.

## 6. Avvertimenti

- Per misurare un segnale ad alta tensione o un segnale RF di forte intensità, utilizzare un'adeguata capacità in serie al cavo di collegamento per evitare di danneggiare lo strumento.
- Premere una volta il tasto RESET o spegnere l'interruttore d'alimentazione quando lo strumento non funziona correttamente.
- In assenza di segnale in ingresso il display non mostra necessariamente il valore "0". Questo è assolutamente normale e non influenza la misurazione o la precisione.
- Non esporre il dispositivo ad elevate temperature, umidità, polvere, sporcizia, ecc. Non aprire lo strumento per evitare rischi di elettroshock.
- La presenza di forti interferenze, durante la misurazione, può ridurre la sensibilità dello strumento.

## 7. Specifiche tecniche

| canale A (0,01 Hz – 50 MHz) |   |
|-----------------------------|---|
| gamma di frequenza          | accoppiamento DC; 0,01 Hz – 100 Hz<br>accoppiamento AC, 100 Hz – 50 MHz |
| sensibilità                 | 80 mVrms  |
| impedenza                   | 1 MΩ  |
| attenuazione                | x1, x20   |
| max. tensione di ingresso   | 30 V (DC/AC pk)   |
| canale B (50 MHz – 2,4 GHz) |   |
| gamma di frequenza          | da 50 MHz a 2,4 GHz   |
| sensibilità                 | 50 mVrms  |
| accoppiamento               | solo AC   |
| impedenza                   | 50 Ω  |
| max. tensione di ingresso   | 3 V   |

Risoluzione (varia in funzione del Gate Time impostato)

| Gamma | Accoppiamento | Gamma di frequenza                   | Risoluzione    |                |
|-------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|       |               |                                      | Gate Time Min. | Gate Time Max. |
| 1     | AC            | 1 GHz – 2,4 GHz                      | 1 kHz          | 100 Hz         |
| 1     | AC            | 50 MHz – 1 GHz<br>(1 GHz escluso)    | 1 kHz          | 10 Hz          |
| 2     | AC            | 2 MHz – 50 MHz                       | 1 kHz          | 10 Hz          |
| 3     | AC            | 100 Hz – 2 MHz                       | 10 kHz         | 0,1 Hz         |
| 3     | DC            | 0,01 Hz – 100 Hz<br>(100 Hz escluso) | 0,001 Hz       |                |

### base dei tempi

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| stabilità a breve termine      | ± 3 × 10 <sup>-9</sup> /s                          |
| stabilità a lungo termine      | ± 2 × 10 <sup>-5</sup> /mese                       |
| coefficiente di deriva termica | ± 1 × 10 <sup>-5</sup> , 10–40 °C                  |
| variazione di tensione di rete | ± 1 × 10 <sup>-7</sup> per tensione di rete ± 10 % |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| gate time                 | regolazione continua variabile da 100 ms a 10 s                                      |
| display                   | 8 cifre 19 x 12,5 mm a LED, con indicazione gamma, frequenza, periodo, kHz/s, MHz/ms |
| precisione                | errore standard di tempo (t) x frequenza (f) $\pm$ 1 cifra                           |
| alimentazione             | 110–220 VAC $\pm$ 10 %, 50/60 Hz   |
| tempo di preriscaldamento | 20 min   |
| temperatura operativa     | 0–50 °C, 10–90 % RH  |
| temperatura di stoccaggio | da -40 a 60 °C, 5–90 % RH  |
| peso                      | 1,6 kg   |
| dimensioni                | 270 x 215 x 100 mm   |
| accessori                 | manuale d'istruzioni, cavo d'alimentazione (cavo di misura non incluse)              |

**Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.**

#### © DIRITTI D'AUTORE

**Questo manuale è protetto da copyright. Velleman nv è il beneficiario del diritto d'autore di questo manuale. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.** È severamente vietato riprodurre, tradurre, copiare, modificare e salvare il manuale utente o porzioni di esso su qualsiasi supporto, informatico, cartaceo o di altra natura, senza previa autorizzazione scritta del proprietario.

**Velleman® Service and Quality Warranty**

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

**General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):**

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
- Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

**• Not covered by warranty:**

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc...;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
- Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

**The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).**

**Velleman® service- en kwaliteitsgarantie**

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldende in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvooraarden).

**Algemene waarborgvooraarden consumentengoederen (voor Europese Unie):**

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie-, en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is in een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

**• Valt niet onder waarborg:**

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpschakels die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).

- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat:  
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.

• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdeeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopsbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.

• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten in tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.

• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.

• Elk commerciële garantie laat deze rechten onvermindert.

**Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).**

**Garantie de service et de qualité Velleman®**

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

**Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :**

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

**• sont par conséquent exclus :**

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...), et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman®, - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie,
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

**La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.**

**Garantía de servicio y calidad Velleman®**

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgiieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

**Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):**

- Todos los productos de venta al público tienen un periodo de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

**Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**

- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el periodo de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y el transporte en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían corresponder a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del periodo de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).

**Velleman® Service- und Qualitätsgarantie**

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.

Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

**Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):**

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantiezeit von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Wert von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Wert von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Wert von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

**• Von der Garantie ausgeschlossen sind:**

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz,

Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.

- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
  - Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschäden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
  - Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
  - Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
  - Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
  - alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
  - Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
  - Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurücksenden. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
  - Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
  - Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
- Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).**

**Velleman ® usługi i gwarancja jakości**

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wykroczone badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dłożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

**Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:**

- Wszystkie produkty konsumentów podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wadę produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
- W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
  - zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
  - wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy

**• Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:**

- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotność;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty danych;
- produkty konsumentów, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np.: baterie (ladowalne, nieladowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub kleszy żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zainicjowanej eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
- Szkody wynikające ze zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman ®.
- Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy © Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru

w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy doliczyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;

- Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyny wady są okoliczności techniczne czy też wynikają wyłącznie z nieznanomości obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabycwca może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.
- W przypadku naprawy pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.

wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

**Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od**

**wyrobu (patrz art obslugi).**

## PT

### **Garantia de serviço e de qualidade Velleman®**

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma ampla experiência no sector da electrónica com uma distribuição em mais de 85 países.

Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controlos de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

### **Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):**

- qualquer produto grande público é garantido 24 meses contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
- no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custos são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.

#### **• estão por consequência excluídos:**

- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
  - consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substitutivas), lâmpadas, peças em borracha correias... (lista ilimitada);
  - todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
  - danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante ;
  - todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
  - todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
  - todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
  - todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de S.A Velleman®;
  - despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.
- qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
- dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
- uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
- qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

**A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.**

## IT

### **Garanzia di Qualità Velleman®**

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

### **Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:**

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità viene accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Velleman® nv provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), ad eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Velleman® nv lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche
- Tutti i rischi derivanti dal trasporto, le relative spese o qualsiasi altra spesa diretta o indiretta subordinata alla riparazione, non sarà posta a carico di Velleman® nv.
- Velleman® nv non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile di danni causati dal malfunzionamento del dispositivo.

#### **L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:**

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.