


USB TC-08

8 通道热电偶数据记录器



低成本、高分辨率

- 一次测量和记录多达八个热电偶
- 20 位分辨率和高精度
- 支持所有通用热电偶类型
- 测量温度范围从 -270 °C 至 +1820 °C
- 内置冷端温度补偿
- 高达每秒 10 个测量值
- 通过 USB 连接和供电
- 可在单个 PC 上运行多个设备
- 提供 PicoLog[®] 6 数据记录软件和 PicoSDK[®]
- 与 Windows、Linux 和 macOS 兼容

USB TC-08 热电偶数据记录器


该 USB TC-08 热电偶数据记录器可提供行业领先的性能和经济高效的温度测量解决方案。由于具有八个直接热电偶输入, 该 USB TC-08 可以获取精确、快速的读数。此外, 您可以在一个 PC 上同时使用多达 20 个设备。通过使用适当的热电偶类型 (B、E、J、K、N、R、S、T), 记录器可测量和记录从 -270°C 至 $+1820^{\circ}\text{C}$ 的温度。它从计算机的 USB 端口获取电源, 因此无需提供外部电源。

温度范围广

该 USB TC-08 热电偶数据记录器的设计目的是通过使用具有小型热电偶连接器的任何热电偶, 测量大范围的温度。Pico 提供各种使用的热电偶 (请参见 [订购信息](#))。

支持当今常用的各种热电偶, 可以对从 -270°C 至 $+1820^{\circ}\text{C}$ 的温度进行有效测量 (实际温度范围取决于正在使用的热电偶)。

您还可以使用内置冷端温度补偿 (CJC) 电路作为第九个通道来测量环境温度。




快速精确的温度数据获取

使用 USB TC-08 热电偶数据记录器, 您可以快速精确地进行温度测量。

USB TC-08 的较短转换时间意味着它可以每秒进行多达 10 个温度测量 (CJC 记为额外的测量), 而高分辨率 (20 位) 确保 USB TC-08 可以检测温度的细微改变。对于 K 型热电偶, USB TC-08 在 -250°C 至 $+1370^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内可保持优于 0.025°C 的分辨率。

PicoLog 6 软件 – 简单明了


PicoLog 6 是用于 TC-08 数据记录器的完整数据获取软件包，完全与 Windows、macOS 和 Linux 兼容。它具有清晰和用户友好的布局，特别适合于与鼠标或触摸屏配合使用。无论您是否拥有数据记录经验，只需单击几下鼠标，PicoLog 6 即可允许您设置记录器并开始记录数据。快速设置简单或高级获取功能，轻松记录、查看和分析您的数据。



数学通道

有时您需要使用来自一个或多个测量通道的数据来绘制或记录已计算的参数。您可以使用 PicoLog 6 公式编辑器来设置单个数学通道,如 A-B 或更多复杂的函数(如 log、sqrt、abs、round、min、max、mean 和 median)。


PicoLog 6 会像其他任何通道一样处理数学通道,因此您仍然可以设置报警和对它们进行注释。



Channels		
☒	Channel 8 AS299/706 - Ch8 - Type K	21.7 °C
☒	Channel 2 AS299/706 - Ch2 - Type K	23.9 °C
☒	% increase Math Channel	-9.1 %
☒	Temperature difference Math Channel	-2.2 °C

报警

在 PicoLog 6 中,您可以设置报警来提醒您注意各种事件。这些报警可以很简单或可以很复杂,取决于您的喜好:报警可以针对信号阈值或数据记录器断开连接来触发,或您可以设置自己的逻辑表达式。当图形上出现事件时,报警可以播放声音、显示可视提示、运行应用程序或作出标记。




Alarms		
☒	Threshold Channel 4 > 25.6 or Channel 4 < 20	
☒	Channel disconnected Channel 4 == disconnected	
☒	Channel disconnected Channel 5 == disconnected	
☒	Custom expression Channel 8 < Channel 4	

直观的记录器和通道设置

设备视图允许您通过简单的方式设置多个通道获取系统,并可选择同时使用多个不同的 Pico 数据记录器。PicoLog 可显示每个已连接设备的图像,因此您可以方便快速地启用或禁用通道和设置它们的属性。

在右侧,您可以看到在前一页上设置用于获取数据的设备:两个 USB TC-08 和一个 ADC-20 电压输入记录器。



可靠的文件格式

PicoLog 6 的核心是文件系统,文件系统可将实时获取数据直接存储到稳定的数据库中,而不是存储到单个文件中,因为单个文件很容易损坏和造成数据丢失。如果计算机关闭并重启,PicoLog 将仅丢失故障期间的数据,重启软件后,保存将恢复。

此文件系统还意味着您可以捕获的数据集的大小实际上是无限的,唯一的限制是您的计算机硬盘的大小!

.picolog 文件格式与所有操作系统兼容,因此在捕获完成前,无需设置要保存到其中的文件。如果您希望共享已搜集的数据,还可以在捕获过程中保存数据。因为任何人都可以免费下载和安装 PicoLog 6,您可以方便地与同事、客户和供应商共享已保存的数据,以便进行离线后分析。

PicoSDK®

可免费获取 Pico 的软件开发包 PicoSDK,它允许您编写自己的软件并与第三方软件包接口。

Pico 还在 GitHub (github.com/picotech) 维护有示例代码库,显示如何与 Microsoft Excel、National Instruments LabVIEW 和 MathWorks MATLAB 等软件包,或 C、C++、C# 和 Visual Basic .NET 等编程语言配合使用 PicoSDK。

PicoSDK 和 USB TC-08 编程人员指南 可从以下网站下载: www.picotech.com/downloads。



立即试用 PicoLog 6 软件!

PicoLog 6 的内置演示模式允许您试用软件的全部功能,可以选择虚拟设备和模拟实时数据。您还可以使用 PicoLog 6 来查看以前保存的数据,即使未连接任何设备。访问 www.picotech.com/downloads 并选择 **PicoLog 数据记录器** 来获取。

规格

硬件	
通道数量(单个设备)	8
最大通道数量 (最多使用 20 个设备)	160
转换时间	每个热耦合通道 100 毫秒 CJC 为 + 100 毫秒(如果所有通道用作电压输入,则可禁用)
温度精度	读数总合的 $\pm 0.2\%$ 和 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
电压精度	读数总合的 $\pm 0.2\%$ 和 $\pm 10\text{ }\mu\text{V}$
过压保护	$\pm 30\text{ V}$
最大共模电压	$\pm 7.5\text{ V}$
输入阻抗	$2\text{ M}\Omega$
输入范围(电压)	$\pm 70\text{ mV}$
分辨率	20 位
无噪声分辨率	16.25 位
支持的热耦合类型	B、E、J、K、N、R、S、T
输入连接器	小型热耦合
常规	
连接	USB 2.0
设备连接器类型	USB 2.0、B 型
电源要求	USB 端口
尺寸	201 x 104 x 34 mm (7.91 x 4.09 x 1.34 英寸)
工作温度范围	$0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
工作温度范围, 对于所引述的精度	$20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$
存储温度范围	$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
工作湿度范围	相对湿度 5 至 80%(非冷凝)
存储湿度范围	相对湿度 5 至 95%(非冷凝)
海拔	最高 2000 米
污染度	污染等级 2
防水	不防水
安全认证	设计符合 2014/35/EU:低电压指令要求
EMC 认证	经过 2014/30/EU: 电磁兼容指令测试
环境认证	符合 RoHS 与 WEEE
软件	PicoLog 6、PicoSDK(可从 www.picotech.com/downloads 下载) 示例代码(提供在 Pico 的 GitHub 页面上: github.com/picotech)

常规 (续)	
PC 要求	Windows 7、8 或 10, 32 位或 64 位。 macOS 10.9 (Mavericks) 或更高版本, 仅限 64 位 Linux (仅在 Redhat、OpenSUSE 和 Ubuntu 上进行过测试), 仅限 64 位 硬件如操作系统所需
文档	快速入门指南 用户指南 编程人员指南 EU 符合声明 所有相关文档均可从 www.picotech.com/downloads 下载。

兼容的热耦合

USB TC-08 与所有常用的热耦合兼容, 可在不降低数据获取速度的情况下提供更高的精度。热耦合类型和温度范围如下表所示。


类型	总体范围 (°C)	0.1 °C 分辨率	0.025 °C 分辨率
B	20 至 1820	150 至 1820	600 至 1820
E	-270 至 910	-270 至 910	-260 至 910
J	-210 至 1200	-210 至 1200	-210 至 1200
K	-270 至 1370	-270 至 1370	-250 至 1370
N	-270 至 1300	-260 至 1300	-230 至 1300
R	-50 至 1760	-50 至 1760	20 至 1760
S	-50 至 1760	-50 至 1760	20 至 1760
T	-270 至 400	-270 至 400	-250 至 400

还可测量电压和电流!

将可选的 USB TC-08 单通道端子板插入到数据记录器上的一个通道中, 并具有一组螺丝端子, 允许您将带有电压或电流输出的传感器连接到数据记录器, 而不需要进行任何焊接。四个输入范围 (±50 mV、±500 mV、±5 V 和 4-20 mA) 允许您测量广泛的信号范围。

订购信息

Pico 提供现成和按单生产的热电藕, 以便与 USB TC-08 配合使用。如果您的应用需要定制型号, 我们的技术支持团队随时可与您讨论您的需求。您可通过以下电子邮件与我们的团队联系: (support@picotech.com),



类型 K 和 T 热电藕

产品名称	描述
SE059 热电藕类型 K	高温、裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 1 米
SE060 热电藕类型 K	高温、裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 2 米
SE061 热电藕类型 K	高温、裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 3 米
SE062 热电藕类型 K	高温、裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 5 米
SE002 热电藕类型 K	探针、空气 4.5 毫米针尖
SE001 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 1 米
SE030 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 2 米
SE031 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 5 米
SE000 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 1 米
SE027 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 2 米
SE028 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘 PTFE, 3 米
SE029 热电藕类型 K	裸露尖端、绝缘 PTFE, 10 米
SE003 热电藕类型 K	插入件、3.3 毫米针尖
SE004 热电藕类型 K	功能区表面、8 毫米针尖
SE056 热电藕类型 T	5 毫米 × 50 毫米不锈钢防水针尖、绝缘硅酮, 3 米
SE057 热电藕类型 T	5 毫米 × 50 毫米不锈钢防水针尖、绝缘硅酮, 5 米
SE058 热电藕类型 T	5 毫米 × 50 毫米不锈钢防水针尖、绝缘硅酮, 10 米
SE051 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 1 米
SE052 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 2 米
SE053 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 3 米
SE054 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 5 米
SE055 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 10 米
SE046 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 1 米
SE047 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘玻璃纤维, 2 米
SE048 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘 PTFE, 3 米
SE049 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘 PTFE, 5 米
SE050 热电藕类型 T	裸露尖端、绝缘 PTFE, 10 米

* 发布时价格是正确的。未包含销售税。订购之前, 请访问 www.picotech.com 查询最新价格。

订购信息 (续)

产品名称	描述
USB TC-08	带 1.8 米 Pico 蓝色 USB 2.0 线缆的热电藕数据记录器

可选配件

产品名称	描述
USB TC-08 单通道端子板	与 USB TC-08 热电藕数据记录器配合使用的单通道端子板
USB 2.0 线缆, 1.8 米**	替换 Pico 蓝色 USB 2.0 线缆, 1.8 米
USB 2.0 线缆, 0.5 米**	Pico 蓝色 USB 2.0 线缆, 0.5 米
USB 2.0 线缆, 4.5 米**	Pico 蓝色 USB 2.0 线缆, 4.5 米

* 发布时价格是正确。未包含销售税。订购之前, 请访问 www.picotech.com 查询最新价格。

** Pico 蓝色 USB 线缆的设计和专门为了与 Pico Technology 示波器和数据记录器配合使用, 以便最大限度地降低电压骤降和噪音。注意仅将您的 USB TC-08 数据记录器与 Pico 蓝色 USB 线缆配合使用。



英国全球总部:

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

☎ +44 (0) 1480 396 395
☎ +44 (0) 1480 396 296
✉ sales@picotech.com

北美地区办公室:

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
Texas 75702
美国

☎ +1 800 591 2796
☎ +1 620 272 0981
✉ sales@picotech.com

亚太地区办公室:

Pico Technology
上海市闸北区
恒丰路 568 号
恒汇国际大厦 22 层 2252 室
邮政编码 200070
中国

☎ +86 21 2226-5152
✉ pico.china@picotech.com

错误遗漏, 不在此限。Pico Technology、PicoLog 和 DrDAQ 是 Pico Technology Ltd 的国际注册商标。

LabVIEW 是 National Instruments Corporation 的商标。Linux 是 Linus Torvalds 的商标, 在美国和其他国家/地区注册。macOS 是 Apple Inc. 的商标, 在美国和其他国家/地区注册。MATLAB 是 The MathWorks, Inc 的商标。Windows 和 Excel 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

MM001.zhs.dis-7.版权所有 © 2004-2018 Pico Technology Ltd. 保留所有权利。



www.picotech.com



Pico Technology



@LifeAtPico



@picotechnologyltd



Pico Technology



@picotech